



ROX

Asennusohje / Montering / Installation



Asennuskiskossa sijaitsevat pyöritettävät vastakierreniitit liikkuvat vapaasti, jolloin pituussuunnan asennuskohta on vapaasti valittavissa. Pyöritettävät vastakierreniitit mahdollistavat erittäin yksinkertaisen ja nopean kiinnityksen sekä korkeuden hienosäädön. Suutinkanava kannakoidaan M8-kierretangolla (ei kuulu toimitukseen).



Huolto-ohje / Skötsel / Maintenance

