




Geberit-huuhtelupainike elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, radio



Esimerkkikuva



OMINAISUUDET

- Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
- Yksihuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85–240 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöjännite	12 V DC
Tehonotto valmiustilassa	0.15 W
Radiotaajuus	868.4 MHz
Radiokantama	10 m
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	1–200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasetus	5 s
Painikkeen muoto	pyöreä

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätoelektronikka langattomalle vastaanottimelle
- Kiinnitystarvikkeet

TILATTAVA ERIKSEEN

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle

TARVIKKEET

- Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen

Tuotenro	LVl nro.	Väri / pinta	Materiaali	B cm	H cm	T cm	Tehonotto W	Malli
115.867.16.6	5756881	Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus, Design-rengas: musta / Kiiltävä	Ruostumaton teräs	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Yksihuuhtelu
115.867.SN.6	5756820	Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus, Design-rengas: Kiillotettu	Ruostumaton teräs	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Yksihuuhtelu