

بيو كيما تون سيلك

دهان بلاستيك ربع لامع مقاوم للبكتريا والفطريات.

المواصفات العامة :

- دهان بلاستيك ربع لامع ناصع البياض أساسه مستحلبات راتنج الفينيل والاكريليك المركزة ونسب عالية من أجود أنواع أكسيد التيتانيوم.
- سهل الاستعمال وسريع الجفاف ، يمكن تلوينه ويتميز بثبات اللون.
- مقاوم جيد لتأثير العوامل الجوية وذو قوة التصاق عالية بالأسطح وقابلية عالية للغسيل.
- بيو كيما تون سيلك صديق للبيئة وخالى من الرصاص.
- مطابق للمواصفات القياسية المصرية ٢٠٠٢/١٥٣٩.

جمال الاستعمال :

- دهان ربع لامع يستخدم داخلياً وخارجياً على أسطح بياض التخشين والمصيص والجبس والأسطح الخرسانية والطوب والخشب.
- المستشفيات والمعامل والمطاعم.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	أبيض وملون
الكثافة (كجم/لتر) :	١.٠٢ ± ١.١٥
اللزوجة :	١٥ ± ٢ بواز
الرقم الايدروجينى :	٧٠٥ - ٨٠٥
معدل الاستهلاك :	٨ - ١٠ م ^٢ /كجم/ وجه

طريقة الاستعمال :

- يتم تنظيف الاسطح جيداً من الأتربة وبقايا الزيوت وما شابه ذلك.
- فى حالة الاسطح المسامية يدهن وجه تحضيرى من دهان غالق للمسام مثل (كيما بايند) المخفف بالماء بنسبة ١ : ١ أو هانزا سيل.
- تملأ الفجوات وتستعدّل الاسطح بأستعمال وجه أو أكثر من معجون كيما تون الفاخر .
- يدهن وجه بطانة من مادة رول تون ٥٠.
- يقلب دهان بيو كيما تون سيلك جيداً قبل الاستعمال.

يتبع

بيو كيما تون سيلك (تابع)

(تابع) طريقة الاستعمال :

- يدهن طبقة واحدة أو أكثر طبقاً لحالة السطح من بيو كيما تون سيلك بأستعمال الفرشة أو الرولة أو بطريقة الرش، وفي حالة الرش يمكن تخفيف بيو كيما تون سيلك بالماء بنسبة ٥ - ١٠ ٪ لتسهيل التشغيل.

- تنظف المعدات بغسلها بالماء بعد الاستعمال مباشرة.

ملحوظة : لاحتمال حدوث تغير طفيف في اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيل لكامل المسطح وفي حالة الاضطراب للعمل برقم تشغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.

التخزين : لمدة ١٢ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات : ١ كجم، ٢٥ لتر، ٩ لتر.