


## Fiche technique Accessoires - Gamme SP

### **SP250- SP251: BALAI MOP VAPEUR :** (utiliser avec MOP MV1410 et MV450V)

- Le balai MOP vapeur SP250 ou SP251 est destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, murs et plafonds.
- Sa technologie brevetée garantit un bionettoyage optimal des surfaces.
- Son ergonomie assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement.
- Associé à une MOP à usage long ou court, le balai vapeur SP250 ou SP251 ne laisse aucun dépôt sur les surfaces traitées.
- Son utilisation régulière évite la formation du biofilm.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	<b><u>SP250</u></b>	<b><u>SP251</u></b>
• Longueur du manche	120 cm	60 cm
• Longueur du plateau	40 cm	40 cm
• Poids	1.5 kg	1,3 kg



### **SP260 : BALAI BROSSE VAPEUR**

- Le balai BROSSE vapeur SP260 est destiné au nettoyage et à la désinfection des sols durs lisses et antidérapants.
- Il garantit un bionettoyage approfondi des surfaces.
- Son ergonomie assure une grande facilité d'utilisation et améliore la rapidité de traitement.
- Le balai brosse vapeur SP260 ne laisse aucun dépôt sur les surfaces traitées.
- Son utilisation régulière évite la formation du biofilm.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Longueur du manche	120 cm
• Longueur de la brosse	27 cm
• Largeur de la brosse	7 cm
• Poids	1.2 kg



### **SP310 - 315 : RALLONGES**

- Ces 2 rallonges permettent d'atteindre de manière ergonomique avec l'accessoire connecté à l'extrémité des surfaces difficiles d'accès.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	<b><u>SP310</u></b>	<b><u>SP315</u></b>
• Longueur du manche	50 cm	110 cm

### Fiche technique Accessoires - Gamme SP

**SP200 : BUSE COUDEE** : (Utiliser avec brosses SP30-SP31-SP32)

- **Applications** : Nettoyage et désinfection des zones étroites difficiles d'accès
- Fourni avec la brosse 3cm SP30 – Brosses 5cm SP31 et inox 3cm SP32 adaptables



**SP204 : BUSE DESINFECTION** : (Utiliser avec cone désinfection SP33)

- **Applications** : Désinfection des zones étroites difficiles d'accès
- Fourni avec le cône désinfection 6 cm SP33



**SP207 : ACCESSOIRE DESINFECTION SIPHONS**

- **Applications** : Désinfection des siphons



**SP210 : BUSE CONTACT** : (Utiliser avec sa microfibre MV225)

- **Applications** : Nettoyage et désinfection des zones difficiles et complexes et notamment les structures tubulaires .
- Son ergonomie assure facilité d'utilisation et rapidité de traitement..



**SP220 : BROSSE 20 CM – HAUTE TEMP** :

- **Applications** : Nettoyage et désinfection des surfaces hautes.
- La brosse SP220 est dotée d'une chambre vapeur qui stabilise la vapeur haute température. Elle assure une désinfection optimale des surfaces..



**SP230 : BROSSE – RACLETTE 20 CM :**

- **Applications** : Nettoyage et désinfection des surfaces hautes.
- La brosse-raclette SP230 assure un excellent bionettoyage des surfaces traitées en particulier dans l'environnement alimentaire.



**SP240 : SUPPORT BONNETTE 20 CM** : (Utiliser avec microfibre MV345)

- **Applications** : Nettoyage et désinfection des surfaces hautes.
- Le support bonnette 20 cm avec sa bonnette adaptée (MV345) garantit un bionettoyage optimal des petites surfaces hautes planes.



**SP270 : PLATEAU MOP 30 CM** : (Utiliser avec microfibre MV1404)

- **Applications** : Nettoyage et désinfection des surfaces hautes planes.
- Associé à une microfibre à usage long ou court, le SP270 élimine les souillures présentes sur les supports et garantit un bionettoyage optimal des surfaces planes



**SP280 et SP290: FLEVO VAPEUR 50 et 25 CM** : (Utiliser avec MOP MV245 et 246)

- **Applications** : Nettoyage et désinfection des surfaces planes et complexes,
- Le Flexo vapeur garantit une désinfection optimale des surfaces planes et complexes telles les éclairages opératoires, matelas.....
- Son ergonomie assure une grande facilité d'utilisation et rapidité de traitement.



**SP300 : LANCE VAPEUR 50CM** : (Utiliser avec brosses SP30-SP31-SP32)

- **Applications** : Nettoyage et désinfection des zones étroites difficiles d'accès
- Avec les brosses SP30-SP31-SP32 adaptées, elle permet d'éliminer les salissures



**SP304 : LANCE DESINFECTION 50CM** : (Utiliser avec cone désinfection SP33)

- **Applications** : Désinfection des zones étroites difficiles d'accès
- Fourni avec le cône désinfection 6 cm SP33

