



*Photos non contractuelles et données susceptibles de modifications.*

## Usage et applications

L'Optimousse permet l'application d'un désinfectant ou d'un détergent sous forme de mousse ou de pulvérisation, solution mobile sous pression idéale pour nettoyer les locaux des industries alimentaires.

Il fonctionne par la pression d'air et ne nécessite aucune alimentation électrique. Il permet de réaliser avec efficacité la phase de nettoyage dans le respect des normes d'hygiène.

### Avantages

#### Performance

- ✓ Large projection de mousse à haut débit
- ✓ Précision des réglages et contrôle de l'onctuosité de la mousse
- ✓ Rayon d'action jusqu'à 12,5 mètres
- ✓ Capacité de 100 litres

#### Robustesse

- ✓ Double protection inox (passivation/microbillage)

#### Sécurité

- ✓ Soupape de sécurité gros débit
- ✓ Purge d'air dirigée vers le sol
- ✓ Grille de sécurité pour éviter la chute de joint dans la cuve

#### Ergonomie

- ✓ Carquois inox pour le rangement des lances moussage et désinfection, des flexibles air et solution
- ✓ Stabilité renforcée
- ✓ Maniabilité

## Principe de fonctionnement

Après avoir vérifié que la cuve n'est pas sous pression, remplissez à 95% la cuve d'eau claire par l'orifice de remplissage puis ajoutez le produit chimique à la dose désirée. Refermez la trappe, puis mettez la lance adéquate et ajustez vos réglages selon la fonction choisie :

→ **Fonction moussage** : ouvrez l'arrivée d'air, prenez la lance moussage et dirigez-la vers la surface à traiter; ouvrez à fond la vanne du flexible de projection, ajustez la qualité de la mousse.

→ **Fonction pulvérisation** : fermez l'arrivée d'air, prenez la lance pulvérisation et laissez le régulateur de débit air fermé, dirigez la lance vers la surface à traiter; ouvrez à fond la vanne du flexible de projection.



### À savoir

Tous nos équipements sont testés par nos équipes, dans nos ateliers avant la livraison.



### Besoin d'informations complémentaires ?

Nous vous accompagnons pour définir les solutions d'hygiène industrielle adaptées à votre besoin. La Team SONEDES est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions !

### CONTACTEZ-NOUS

Par e-mail : [contact@sonedes.fr](mailto:contact@sonedes.fr)  
Par téléphone : 02 99 98 00 58

## Caractéristiques techniques

| Modèle                       | Optimousse                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de cuve                 | Inox                                                                                                                                                        |
| Capacité                     | 100 L                                                                                                                                                       |
| Dimensions (L x l x H) en mm | 1007 x 457 x 884                                                                                                                                            |
| Poids                        | 50 kg                                                                                                                                                       |
| Roues                        | 2 roues fixes Ø125<br>2 roues pivotantes Ø125                                                                                                               |
| Consommation air             | Maximum : 4 bar<br>Utilisation : 3,5 bar                                                                                                                    |
| Débit indicatif              | Moussage : 7 L/min<br>Pulvérisation : 5 L/min                                                                                                               |
| Accessoires compris          | 12,5 m de flexible Ø16 manchonné, serti inox<br>Vanne 1/4 de tour inox<br>Lance moussage 650 mm, buse inox 50°<br>Lance pulvérisation 650 mm, buse inox 90° |

Tous nos matériels sont testés en usine et fournis avec une notice d'utilisation.



Rangement des lances



Vidange



Grille de sécurité



### Besoin d'informations complémentaires ?

Nous vous accompagnons pour définir les solutions d'hygiène industrielle adaptées à votre besoin. La Team SONEDES est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions !

### CONTACTEZ-NOUS

Par e-mail : [contact@sonedes.fr](mailto:contact@sonedes.fr)  
Par téléphone : 02 99 98 00 58