



Photo non contractuelle et données susceptibles de modifications.

Usage et applications

Installés dans vos ateliers de production et raccordés à vos réseaux d'eau moyenne pression et d'air, les satellites SI-2 permettent d'incorporer 1 ou 2 produits par système venturi. Grâce aux satellites de distribution SI-2, vous obtenez une mousse de qualité et une économie de produit assurant un nettoyage optimal de vos locaux.

Avantages

- ✓ Zones de rétention limitées.
- ✓ Double dosage au choix.
- ✓ Économie de main-d'œuvre : réduit le temps de nettoyage et les risques de TMS.
- ✓ Réglage et contrôle de l'onctuosité de la mousse.
- ✓ Affichage de la pression d'air.
- ✓ Compact, fiable et robuste.
- ✓ Économie d'eau et de produits nettoyants ou détergents.
- ✓ Limiteur de débit intégré.

Principe de fonctionnement

Le satellite SI-2 utilise l'eau de réseau surpressée en amont par une centrale de lavage.

- Fixé sur le mur ou sur un chariot de nettoyage et raccordé au réseau d'eau et d'air, le satellite SI-2 est prêt à diffuser la solution nettoyante.
- La dose de produit détergent ou désinfectant est directement aspirée et mélangée à l'eau surpressée par le satellite pour un lavage optimal.

La dose de produit est à définir selon le protocole de votre service qualité.



À savoir

Le dimensionnement de vos équipements centralisés (centrale et postes de distribution) est défini à la suite d'une étude sur votre site.



Besoin d'informations complémentaires ?

Nous vous accompagnons pour définir les solutions d'hygiène industrielle adaptées à votre besoin. La Team SONEDES est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions !

CONTACTEZ-NOUS

Par e-mail : contact@sonedes.fr
Par téléphone : 02 99 98 55 03

Caractéristiques techniques

Pression	15 à 60 bar
Sortie	Coupleur rapide ou raccord mâle 1/2"
Débit de rinçage moyen	30 L/min
Débit de détergent	7 à 8 L/min
Débit de désinfectant	7 à 8 L/min
Entrée eau (nécessaire)	Femelle G1/2" (vanne d'isolement et raccord union fournis) Eau filtrée sans impuretés (purger les réseaux avant la mise en service)
Entrée air (nécessaire)	Raccord instantané Ø8 Air comprimé 6 bar mini, 7 Nm³/h mini
2 entrées produit A/B	Tuyaux d'aspiration fournis avec crépine (Ø15 mm) Inserts colorés du réglage du taux d'incorporation

Seuls les produits appartenant aux fluides du groupe 2, conformément à la directive des équipements sous pression (DGRL) peuvent être utilisés.

Ne jamais mélanger les produits.

Tous nos matériels sont testés en usine et fournis avec une notice d'utilisation.




À savoir

Les accessoires : lances, tuyaux et buses ne sont pas fournis avec le satellite.

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ ET D'OPTIMISATION

Pour une aspiration optimale, utilisez SECURTUB, guides pour tuyaux d'aspiration de produits.

- Installation facile
- Optimise la consommation de produit
- Limite les éclaboussures



Besoin d'informations complémentaires ?

Nous vous accompagnons pour définir les solutions d'hygiène industrielle adaptées à votre besoin. La Team SONEDES est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions !

CONTACTEZ-NOUS

Par e-mail : contact@sonedes.fr
Par téléphone : 02 99 98 55 03