

**TISSUS 100% POLYESTER DOUBLE PLI - DOUBLE TRICOT****WW3009D - WW3012D - WW30028D****WW5509D STERILE - WW5512D STERILE**

L'essuyage double tricot est obtenu par un laminage réalisé par ultra-son sur deux couches de polyester.
Le taux d'absorption d'un double pli est 3 fois supérieur à celui d'un essuyage simple pli et la vitesse d'absorption exceptionnelle.



- Fabriqué et conditionné en salle propre ISO 3
- Bords soudés pour minimiser le relargage de particules et de fibres
- Faible taux ions et de résidus non volatiles
- Très forte capacité d'absorption malgré son faible poids et épaisseur
- Double emballage et traçabilité sur chaque sachet
- A utiliser en présence d'eau DI pour minimiser la présence de particules et d'ions
- Forte capacité et rapidité d'absorption

APPLICATIONS : Environnement contrôlé en général, industrie pharmaceutique, life science, optique

REFERENCE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
WW-3009D	23 x 23 cm	8 sachets de 150 formats
WW-5509D STERILE	23 x 23 cm	8 sachets de 150 formats
WW-3012D	30 x 30 cm	5 sachets de 100 formats
WW-3012D STERILE	30 x 30 cm	10 sachets de 100 formats
WW-5012D STERILE	30 x 30 cm	10 sachets de 100 formats
WW-30028D	20 x 61 cm	5 sachets de 100 formats



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CONTENU		SPECIFICATIONS			METHODES DE TESTS
CONTRÔLE DE LA CONTAMINATION		WW-3009D	WW-3012D	WW30028D	
Dimensions	cm	23 X 23 cm	30 x 30 cm	20 x 61 cm	JIS L 106 8.3
Poids	g/m ²	240 +/- 24	240 +/- 24	240 +/- 24	JIS L 106 8.4
Epaisseur	µm	850 +/- 20	850 +/- 20	850 +/- 20	JIS L 106 8.5
Rapidité d'absorption	sec/6ø	≤ 4	≤ 4	≤ 4	IENT-RP-CC004.2 7.2
Capacité d'absorption	g/m ²	≥ 600	≥ 600	≥ 600	IENT-RP-CC04.2 7.1
NVR	Taux	≥ B	≥ B	≥ B	IENT-RP-CC004.3 7.1.2
Particules ≥ 0.3 µm	ea/format	≤ 60	≤ 100	≤ 140	JIS-B-9923 6.2
Particules ≥ 0.5 µm	ea/ml	≤ 125	≤ 215	≤ 290	IENT-RP-CC004.3 6.1.3
Fibres ≥ 100 µm	ea/format	≤ 30	≤ 50	≤ 70	IENT-RP-CC004.2