

Nettoyage et désinfection Vapeur 100% Biodégradable

CONSOMMABLES

SV 10 : LUBRIFIANT pour joints O Ring de la gaine vapeur

DESCRIPTION :

Tube de lubrifiant silicone FDA



UTILISATION :

Assurer la bonne connexion des accessoires
Appliquer sur les joints propres
Éviter les graissages en excès

SV 20 : SEQUESTRANT CALCAIRE POUR EAU ALIMENTATION CHAUDIERE

DESCRIPTION :

Bidon de 1 litre



UTILISATION :

Pour une eau dont le Kh est inférieur à 10° Kh :
Dilution dans l'eau de remplissage du réservoir d'alimentation chaudière
Dilution dans l'eau de remplissage du réservoir eau additionnelle si utilisé
Effectuer la dilution dans le bidon de remplissage de 5 litres fourni avec l'appareil en respectant le dosage indiqué sur l'étiquette

MV100 : NETTOYANT ACTIF POUR SURFACES

DESCRIPTION :

Bidon de 500 ml (unité de conditionnement : carton de 6 bidons + 1 pistolet)



UTILISATION :

Nettoyage en profondeur
Élimination du bio-film, des résidus incrustés sur les surfaces dures
Ne pas utiliser sur aluminium, tissus et tous supports fragiles

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser le MV100 à l'aide du pistolet fourni sur la surface à traiter.
Passer ensuite l'accessoire vapeur sélectionné sur la surface pour éliminer toutes salissures