

10139

# Support Mural Hygiénique, Module Clip Grip, 82 mm, Noir



Le Module Clip Grip est conçu pour suspendre des outils de nettoyage disposant d'un trou pour accroche murale. Glissez le Module Clip Grip sur la double base/entretoise depuis le côté gauche ou droit. Le Module Clip Grip peut recevoir des outils d'un diamètre de 28 à 33mm. Le Module Clip Grip est simple à démonter pour le nettoyage ou le remplacement.

# Données techniques

|   |  |
|---|--|
| Article Numéro  | 10139  |
| Diamètre manche mini-maxi   | 25 - 34 mm                                   |
| Matériau  | Polypropylène<br>TPE Caoutchouc<br>Polyamide |
| Symbole de recyclage "5", PolyPropylène (PP)  | Non  |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui  |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui  |
| Matériau agréé FDA (CFR 21)   | Oui  |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui  |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui  |
| Utilisation de Phtalates et bisphénol a   | Non  |
| Conformité Halal et Casher  | Oui  |
| Design Registration No.   | EU 008195606-0001-12, US D977943             |
| Quantité par Carton   | 5 Pcs.                                       |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)  | 375 Pcs.                                     |
| Quantité par couche (Palette)   | 75 Pcs.                                      |
| Longueur  | 82 mm  |
| Largeur   | 87 mm  |
| Hauteur   | 48 mm  |
| Poids net   | 0,08201 kg                                   |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyéthylène Basse Densité (PEBD))                   | 0,004 kg                                     |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)  | 0,0232 kg                                    |
| Tare total  | 0,0272 kg                                    |
| Poids brut  | 0,11 kg                                      |
| Mètre cube  | 0,000342 M3                                  |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)  | 121 °C                                       |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)  | 93 °C  |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 40 °C  |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 80 °C  |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>   | 0 °C   |
| PH min. en concentration d'utilisation  | 2 pH   |
| PH max. en concentration d'utilisation  | 10,5 pH                                      |
| Code GTIN-13  | 5705022029408                                |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Code GTIN-14</b>        | 15705028029393 |
| <b>Code de marchandise</b> | 39241000       |
| <b>Pays d'origine</b>      | Denmark        |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire
3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.