

SPRINGFIT™ 400 SÉRIE

FICHE TECHNIQUE PROTECTION RESPIRATOIRE



Référence : BGA182-206-000-DE FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le masque doit être enfilé en accord avec les instructions fournies
 Il est indispensable de s'assurer que le masque choisi soit parfaitement adapté à l'environnement de travail
 En cas de doute sur le choix du masque, demandez conseil à un professionnel

PERFORMANCE

Springfit™ 421 et 425 offrent un facteur de protection nominal (FPN) de 12 fois la valeur limite d'exposition (VLE) contre les poussières fines non toxiques, les fibres, fumées et brouillards
 Springfit™ 431, 435 et 436 offrent un FPN de 50 fois la VLE contre les poussières fines non toxiques, les fibres, fumées et brouillards
 Un équipement de protection respiratoire est efficace à condition d'être bien choisi pour l'activité, porté correctement et tout au long de l'exposition aux substances nocives

OPTIONS DU SPRINGFIT™

Springfit™ Modèle	EN 149 Classification	Typhoon™ Valve	Filtre Charbon
421	FFP2 NR D	Non	Non
425	FFP2 NR D	Oui	Non
431	FFP3 NR D	Non	Non
435	FFP3 NR D	Oui	Non
436	FFP3 NR D	Oui	Oui

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Non applicable - produit jetable
 Stocker le masque à l'abri des rayons du soleil et des substances chimiques, dans un endroit sec

FIBRES SYNTHÉTIQUES:
 Design 3D pour s'adapter à toutes les morphologies



ENDOSQUELETTE EN POLYPROYLÈNE:
 Absorbe les mouvements du visage et garanti la bonne étanchéité



CARACTÉRISTIQUES DU SPRINGFIT™

Joint facial: Nouveau design pour un confort amélioré
Valve Typhoon™ : Valve d'expiration en option, pour réduire la résistance respiratoire
Filtre Charbon: Le masque Springfit™436 a une couche intégrée de charbon actif pour réduire les mauvaises odeurs

CONFORMITÉ & MARQUAGES

FFP2 et FFP3 conformes aux exigences de EN149 (applicable)
 Certificat CE 682743, établi par l'organisme certificateur BSI
 EN149:2001 + A1:2009

AVERTISSEMENT: Les informations techniques sur ce document ont été validées le jour de son édition. Certaines données peuvent être modifiées sans notice préalable dans le processus d'amélioration et développement du produit. Si besoin de confirmer un détail technique merci de contacter le service QA : technical@jsp-safety.com.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM

UKSALES@JSPSAFETY.COM
 TEL: +44 (0)1993 826050



SPRINGFIT™ 400 SÉRIE


FICHE
TECHNIQUE

PROTECTION RESPIRATOIRE

Référence : BGA182-206-000-DE FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE


SPRINGFIT™ 421, 431 DIMENSIONS DE LA BOÎTE

Quantité par boîte : 10




SPRINGFIT™ 425, 435, 436 DIMENSIONS DE LA BOÎTE

Quantité par boîte : 10




SPRINGFIT™ 421, 431 DIMENSIONS DU CARTON

Quantité carton: 100



SPRINGFIT™ 425, 435, 436 DIMENSIONS DU CARTON

Quantité carton: 100



LIMITES D'UTILISATION

La protection sera efficace si le masque est porté correctement

Le masque, en contact avec la peau, peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles

Si cela se produit, quittez immédiatement la zone de danger, retirez le masque et consultez un avis médical

La date limite d'utilisation est imprimée sur la boîte

Ne pas utiliser en cas d'exposition à des gaz chimiques

Utilisez uniquement dans des espaces ventilés, qui ne manquent pas d'oxygène et ne contiennent pas d'éléments explosifs

Assurez-vous de la bonne étanchéité autour du visage avant de pénétrer dans la zone à risque

La durée de vie du masque est théoriquement d'une journée (ceci est basé sur une durée de travail de 8 heures), cependant, elle peut être altérée par de nombreux facteurs, tels que le rythme de travail, la ventilation et la concentration en éléments contaminants dans l'atmosphère. Le masque doit être changé immédiatement en cas de

- a) Sensation de gêne respiratoire, d'encombrement
- b) Odeur, goût, etc., signalant un élément toxique qui aurait échappé à la filtration
- c) Le masque semble abîmé

Ce masque a été conçu pour être porté par des personnes rasées

DIMENSIONS OF SPRINGFIT™ 421, 431

Depth: 60mm

Width: 210mm

Height: 125mm

Weight: 13.5g (Approx)

DIMENSIONS OF SPRINGFIT™ 425, 435, 436

Depth: 70mm

Width: 210mm

Height: 125mm

Weight: 18.8g (Approx)

SPRINGFIT™

AVERTISSEMENT: Les informations techniques sur ce document ont été validées le jour de son édition. Certaines données peuvent être modifiées sans notice préalable dans le processus d'amélioration et développement du produit. Si besoin de confirmer un détail technique merci de contacter le service QA : technical@jpsafety.com.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JPSAFETY.COM

UKSALES@JPSAFETY.COM
TEL: +44 (0)1993 826050

