



SQUARESEAL

DRYKOS

**GUARNIZIONE RETTANGOLARE
IDROESPANSIVA PER DISTANZIATORI
DI CASSERO A LAMA**



DESCRIZIONE PRODOTTO

DRYKOS SQUARESEAL è una guarnizione rettangolare con un foro centrale di 19 mm x 2 mm, realizzata con una speciale gomma idroespansiva che a contatto con l'acqua reagisce aumentando il proprio volume iniziale. DRYKOS SQUARESEAL, utilizzata in combinazione con un normale distanziatore metallico per casseri in legno a "lama", sigilla ermeticamente le discontinuità che potrebbero facilmente insediarsi nel calcestruzzo a causa della presenza del distanziatore; discontinuità che potrebbero in molti casi essere passanti da un lato all'altro della muratura, e che quindi rischierebbero di compromettere gravemente l'impermeabilità della muratura.

La capacità idroespansiva di DRYKOS SQUARESEAL è stata testata in laboratorio con tre diversi tipi di acqua: demineralizzata, salata e a Ph fortemente basico (per simulare le condizioni a contatto con il calcestruzzo). Le prove di espansione hanno evidenziato una variazione di volume variabile da un minimo di circa 200% nel caso di acqua salata ad un massimo di oltre 900% nel caso di acqua demineralizzata.

Nella versione standard la guarnizione DRYKOS SQUARESEAL è dimensionata per le usuali misure dei distanziatori di cassero a lama, normalmente utilizzati in edilizia: nella fattispecie con larghezza di circa 20 mm, nella versione dritta/piatta o "ritorta" (concepiti per minimizzare la probabilità di formazione di non conformità durante il versamento del calcestruzzo nel cassero).

CAMPI DI IMPIEGO

Realizzazione di costruzioni sotterranee in calcestruzzo mediante cassetture in legno, dove il muro sia a diretto contatto con il terreno e dove dunque non vi sia la presenza di strati impermeabilizzanti esterni alla muratura stessa: scantinati, taverne, garage sotterranei, ambienti interrati e seminterrati, ecc...

DATI TECNICI

Colore: blu	Prodotto idroespansivo: +900 %
Resistente ai raggi UV	Supporti consentiti: CLS, Distanziatori di cassero metallici a lama

MODALITÀ DI IMPIEGO

Posizionare la guarnizione idroespansiva DRYKOS SQUARESEAL con l'apposita pinza dilatatrice DRYKOS CLAMP 3 POINTS, in posizione centrale rispetto alla lunghezza dei distanziatori di cassero a lama (una guarnizione per ogni distanziatore). Costruire la prevista cassetture utilizzando i distanziatori a lama così preparati e procedere con le usuali operazioni di getto del calcestruzzo.

MEZZI DI APPLICAZIONE

Applicazione manuale - Pinza dilatatrice

CONFEZIONI

Sacchetto da 200 pezzi

CONSUMI

6 - 8 pezzo /m² (Consigliato: 7 pezzo /m²)