



## OPUS® 66 dåse -tilbehør pudsudligningsring 2½ modul vandret

Vare nr.: 504 N 0117  
EL nr.: 10 17 047 233  
EAN nr.: 57 03 302 134 651



5 703302 134651

Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Efter påsætning og opspartling til færdig vægfront, afskæres det overskydende plast og OPUS 66 enhederne monteres herefter som normalt. Pudsudligningsringen fastgøres i dåsen med afbryderskruer, inden opspartling. Beregnet for montage på OPUS 66 indmurings- og indstøbningsdåser. Anvendes til dybere liggende indmurede eller indstøbte dåser. Pudsudligningsringene opfylder kravene til 850 °C glødetråds-prøven og kan derfor anvendes som dåseforlænger gennem f.eks. en træplade eller lignende.

### Målskitse

