



LK Shuntskåp M60n

LK Shuntskåp M60n är avsedd att användas när man önskar dölja LK Minishunt M60n. Avsedd för högermontage av shuntgruppen.

Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar av gummi. Skåpsbotten är försedd med dränagestos vilket gör att eventuellt läckagevatten dräneras till en inspektionsbar plats. Skåpet är tillverkat av 1 mm pulverlackerad stålplåt, RAL 9016.

Skåpet är avsett att monteras inbyggt i vägg alternativt utvändigt på vägg. Minsta regeltjocklek vid inbyggnad är 95 mm.

Till skåpet finns olika lösningar för ram/lucka beroende på var skåpet monteras och vilka estetiska krav som ställs:

Ram/lucka i standardutförande är tillverkat av pulverlackerad stålplåt, RAL 9016.

Det finns två typer av ram/lucka i standardutförande beroende på om skåpet är monterat in- eller utvändigt på innervägg.

Vid utvändigt montage ska skåpet även kompletteras med sockel för döljande av rör mellan skåp och golv.

Vid montage i rum med tätskikt på vägg ska skåpet kompletteras med LK Våtzonslucka PRESEAL som ansluts till väggens tätskikt.

För en diskret / dold installation av LKs skåp kan man med fördel använda LK Gipslucka HIDDEN.

För mer information om respektive ram/ lucka, se produktsortimentet.



Artikel	Benämning Avsedd för		Bredd	Höjd	Djup	CO ₂ -EQ. (Kg)	Vikt (kg)	Förpackning
243 53 70	LK Shuntskåp M60n	LK Minishunt M60n	450 mm	500 mm	95 mm	13,62	4,4	1/16
243 53 69	LK	LK	550 mm	710 mm	145 mm	22,86	9,1	1/10

Artikel	Benämning	Avsedd för	Bredd	Höjd	Djup	CO ₂ -EQ. (Kg)	Vikt (kg)	Förpackning
243 53 69	Shuntskåp M60n XL	Minishunt M60n med monterad LK Minifördela re	550 mm	710 mm	145 mm	22,86	9,1	1/10

CO₂ ekvivalenterna representerar GWP-total (A1-A3) framtaget i vår EPD/miljövarudeklaration.