



# motion 160l comfort 2.0

Art nr: 20082161-00

Lett plassert offsetbadekar i tidløs design. Velg mellom to ulike massasjesystemer.

## Detaljert informasjon

### Artikkelkoder

EAN 7392429041430

### Standarder og klassifiseringer

ETIM EC011610

EN-standard EN12764, EN61000

Omfattes av CE: Ja

### Produktmål og vekt

Badedybde (mm) 430

Kardybde (mm): 430

Høyde min. (mm): 675

Lengde (mm): 1580

Bredde (mm) 1000

Nettovekt (kg) 100

Vannvolum (l) 300

Venstre-/høyreutforming Venstre

### Strøm og belysning

Grunnsystem Antall faser 1 fase

Grunnsystem spenning (V) 230

Grunnsystem sikring 10A

Effekt (Watt) 1105

IP-klassifisering IPX5

### Material og overflatebehandling

Farge Hvit

Overflatefinish Blank

Hovedsakelig materiale Akryl

### Utstyr

Massasjesystem Comfort 2.0

Antall vanndyser 16

Bunnventil Ja

Avløpsrør Ja

6 powerjetdyser Ja

Ryggmassasje Ja

Fotmassasje Ja

Front/gavl Nei

Overfyllingsbeskyttelse Ja

### Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m) 1,100

Emballasjens bredde (m) 1,820

Emballasjens lengde (m) 0,820

Bruttovekt (kg) 100,000

### Annet

Utførelse Offset venstre

## Vedlikeholdsråd

Rengjør karet etter hvert bad for å oppnå best mulig holdbarhet. Tørk bort vanndråper med en ren, myk klut for å unngå kalkbelegg. Hvis akryloverflaten skulle skades eller ripes opp, finns Clean & Shine Bathroom som rengjør og eliminerer mindre merker og riper. Ved dypere riper/skader poler med Clean & Shine Polermiddel. Hold bakterier borte og rørsystemet rent med hjelp av våre rengjørings- og desinfeksjons produkter från Spacare.