


## PRODUKTARK

### Termostater



Justerbare termostater med automatisk reset. Termostatene er designet for å møte kravene på den høye elektriske kapasiteten på elektriske varmtvannsberedere. Det brukes et hurtigvirkende, temperaturfølsomt bimetall plate for å gi lang pålitelig kontroll på gode livsløpsegenskaper ved elektriske belastninger.

Termostatene brukes sammen med manuell reset temperaturgrenser som tilbyr bevist pålitelighet med et kompakt, allsidig og kostnadseffektiv design. Snap handling av bimetall platen gir høyhastighets kontaktseparasjon som resulterer i gode livsløpsegenskaper ved elektriske belastninger.

Tilbehør for:

|                       | 8025455 | 8026051 | 8026193 | 8026194 | 8026199 | 8026201 | 8026203 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| EQS 400               |         | V       |         |         |         | V       |         |
| HA-WH F               | V       |         |         |         |         |         |         |
| HA-WH FS              | V       |         |         |         |         |         |         |
| RSB                   |         | V       |         |         |         |         | V       |
| RSBX                  |         | V       | V       |         | V       |         |         |
| SRS                   |         |         |         |         |         | V       | V       |
| SRS 500               |         | V       |         |         |         |         |         |
| SRS m spiral          |         | V       |         |         |         |         |         |
| Titanium Agri         |         |         |         |         |         | V       |         |
| Titanium Akku ECO     |         |         |         |         |         | V       |         |
| Titanium Expand       |         | V       |         |         |         |         |         |
| Titanium Express      |         | V       | V       | V       | V       |         |         |
| Titanium Extreme      |         | V       |         |         |         |         |         |
| Titanium MegaCoil     | V       |         |         |         |         |         |         |
| Titanium ECO Standard |         | V       |         |         |         |         |         |
| Titanium VPM 300/30   | V       | V       |         |         |         |         |         |
| Titanium VPM 300/32   |         | V       |         |         |         |         |         |

Utgåtte modeller:

|                            | 8025455 | 8026051 | 8026193 | 8026194 | 8026199 | 8026201 | 8026203 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| DMK                        |         | V       |         |         |         | V       | V       |
| EcoHybrid Heatwave         | V       |         |         |         |         |         |         |
| fX                         |         | V       |         |         |         |         |         |
| HeatEx                     |         |         | V       | V       |         |         |         |
| RSL                        |         |         | V       | V       |         |         |         |
| Titanium 400 Flex DCDE     |         |         |         |         |         | V       | V       |
| Titanium Extreme Indirekte |         | V       |         |         |         |         |         |
| Titanium MegaCoil Solar    | V       |         |         |         |         |         |         |
| Titanium Pro 250           |         | V       |         |         |         |         |         |
| Titanium Solar             |         | V       |         |         |         |         |         |
| Titanium VPM 300/32 AIT    | V       | V       |         |         |         |         |         |

## Teknisk tabell arbeidstermostater:

|                | Justeringsområde              | Kalibreringsområde | Differensial |
|----------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 8025455        | 45 – 75 °C                    | 58 ± 3 °C          | 3 – 8 °C     |
| 8026051        | 55 – 85 °C                    | 73 ± 4 °C          | 5,5 – 11 °C  |
| 8026193        | 55 – 85 °C                    | 73 ± 4 °C          | 5,5 – 11 °C  |
| 8026199        | 55 – 85 °C                    | 73 ± 4 °C          | 9 – 15 °C    |
| 8026201        | 30 – 60 °C                    | 45 ± 3 °C          | 3 – 8 °C     |
| 8026203        | 65 – 95 °C                    | 73 ± 4 °C          | 5,5 – 11 °C  |
| <b>8026188</b> | Brakett for feste - Resevedel |                    |              |


## Teknisk tabell for cut-off:

|         | Utløsertemperatur | Toleranse |
|---------|-------------------|-----------|
| 8025455 | 88 °C             | ± 3 °C    |
| 8026051 | 97 °C             | ± 3 °C    |
| 8026194 | 97 °C             | ± 3 °C    |
| 8026199 | 97 °C             | ± 3 °C    |
| 8026201 | 70 °C             | ± 3 °C    |
| 8026203 | 103 °C            | ± 3 °C    |



**Tiltrekkingsmoment på skruer: 2,3 Nm.** Bruk tilpasset verktøy.

## Målskisse av produktene:

8026193:



8026194:



## Varianter:

| Type                                   | Høiax art.nr. | NRF-nummer |
|----------------------------------------|---------------|------------|
| TDISC 60°C W75-1P C88-2P               | 711279919     | 8025455    |
| TDISC 75°C W95-1P C103-2P              | 711279990     | 8026203    |
| TDISC C85-2P                           | 711344071     | -          |
| TDISC C80-2P 301705                    | 711344372     | -          |
| TDISC 70c W55-1P C80-2P                | 711344373     | -          |
| TDISC 70c W55-1P Veksel C80-2P         | 711344374     | -          |
| TDISC 55°C W60-1P C70-2P               | 8026039       | 8026201    |
| TDISC 75°C W85-1P C97-2P               | 8026051       | 8026051    |
| <b>TDISC 75°C W85-1P Veksel C97-2P</b> | 8026061       | 8026199    |
| TDISC 75°C W93-1P                      | 8026193       | 8026193    |
| TDISC C97-2P                           | 8026194       | 8026194    |