

Produktinformation:

Epoxy Rapid 332

Krystal klar & hurtighærdende epoxy lim**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Epoxy Rapid 332 er en stærk hurtighærdende 2-komponent epoxylim, som er vandfast og tåler de fleste opløsningsmidler.

Produktet kan slibes og overmales efter hærdning.

Epoxy Rapid 332 anvendes til limninger hvor der stilles særlige krav til styrke og bestandighed.

Velegnet til de fleste materialer, f.eks. metaller, træ, glas, porcelæn, læder og plasttyper som f.eks. hård PVC, polystyren, plexiglas, polyester.

**Fysiske / kemiske data:****Lim:**

Type:

2-komponent epoxylim

Farve:

Klar (lim)

Klar (hærder)

Konsistens:

Let flydende

Massefylde:

ca. 1,16g/cm³

Holdbarhed:

Minimum 2 år ved tør og kølig opbevaring. Tåler ikke frost.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
1753	24 ml dobbelt sprøjte	1480215

Limfuge:

Farve:

Klar

Temperaturbestandighed:

-40 °C til +100 °C

Bestandighed:

God bestandighed mod vand og kemikalier.



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.*
- Limens styrke afhænger af korrekt forbehandling af limfladerne. Inden limning bør fladerne affedtes med f.eks. acetone. Bedste resultat opnås hvis der foretages en let slibning af fladerne, efterfulgt af en affedtning.*
- Blanding:** *For emballagen bestående af en dobbeltsprøjte vrides plastlåsen af, tryk lige på stemplet, så der kommer lige meget lim fra begge kamre. Efter omhyggelig blanding i ca. 45 sekunder er limen klar til brug. Luk herefter emballagen med den lille plasthætte, som trykkes ud fra stemplets midte.*
- Anvendelsestid:** *Limen bør anvendes indenfor 5 min efter sammenblanding.*
- Anvendelsestemperatur:** *5 - 35 °C.*
- Påføring:** *Påfør begge flader et tyndt og ensartet lag lim, hvorefter emnerne presses sammen og fikseres i ca. 30 min.*
- Hærdetid:** *Efter 24 timer ved 20 °C har limen opnået sin fulde styrke. Ved lavere temperaturer forlænges hærdetiden.*
- Rengøring:** *Ikke hærdet lim afrenses med f.eks. acetone.
Overflødig lim skæres bort med en kniv, inden limen er hærdet helt.
Hærdet lim kan kun fjernes mekanisk.*

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**

Epoxy Rapid 332– Revideret 01.06.2021 - Side 2/2