

MJK Kylskåp för vattenprover

MJK kylskåp är avsett för vattenprover i kombination med vattenprovtagare (se t.ex. datablad MJK 780 eller GLS).

Kylskåpet är godkänt för användning i så kallade våtutrymmen, IP45. Godkännande från RISE Research Institutes of Sweden AB (f.d. SP).

Skåpet är utrustat med elektronisk termostat för bästa temperaturkontroll.

Röranslutningar till kompressor är korrosionsskyddade.

Kylskåpet levereras med genomföring för provslangen samt som standard med 2 stycken 10 liters provdunkar.



Kylskåp utrustat med benställning, höjer skåpet ca 20 cm ovan golvet.

Tekniska data


Spänning	230 V AC
Märkeffekt	45 W
Kylmedia	R600a
Ytermått (H x B x D)	845x555x580 mm
Genomföring innerdiameter	23 mm
Vikt	ca 30 kg
Kapsling	IP 45 (klassning av RISE)
Elsäkerhet	EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013. IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013.

Vid leverans ingår

- En genomföring för provtagningsslang
- 2 stycken provbehållare på 10 liter

Tillbehör

- Benställning i rostfritt stål, höjd ≈200 mm (annan höjd på beställning)
- Extra genomföring för provtagningsslang
- Provbehållare 20 liter
- Provbehållare 10 liter
- Provtagare mjk 780
- Provtagare ISCO GLS inkl montageplåt ovanpå kyl



Kylskåpets ungefärliga innermått.

Montage

Det är viktigt att kylskåpet står helt plant, vågrätt. Med hjälp av ställskruvarna på skåpets ben kan man justera skåpet.

Då man använder benställningen i rostfritt stål, har denna justerbara fötter som kan ställas så att kylskåpet kommer i våg.

Om kylskåpet under transport eller lagring har legat ned eller om omgivnings-temperaturen varit under +5 °C ska kylskåpet ha en viloperiod på minst 3 timmar innan det tas i bruk

Display

Under normal drift visas temperaturgivarens värde i displayen.

Börvärdet

Tryck in **set** släpp, symbolen  börjar blinka och aktuellt börvärde visas i displayen.

Använd  eller  för att ändra börvärdet.

Tryck **set** eller vänta i 15 s. Instrumentet återgår till normal drift med det nya börvärdet.

Avfrostning

Kylskåpet är utrustat med en automatisk avfrostningsfunktion. Vid leverans inställt på avfrostning var 24:e timma.

Manuell avfrostning aktiveras genom att  hålls intryckt i ca 4 s.

Summern

Tryck på valfri knapp för att tysta summern

Övrigt

Rengör skåpdörrens tätningslist för att säkra lång hållbarhet.

Kylskåpets dörr kan monteras höger- eller vänsterhängd.

Tips

Kompressorn går inte.

Kontrollera att det finns spänning fram till kylan.

Rassel eller brum

Kontrollera att kylan står vågrätt.

Tilltäppt tövattenavlopp

Tilltäppning kan uppstå i plastböjen vid tövattenavloppet inne i skåpet. Avlägsna tilltäppningen t.ex. med en piprensare. Om inte detta hjälper kontrollera även rörets utlopp vid tövattenskålen som är placerad ovanpå kompressorn.

Observera

Kompressorn kan behöva en vilopaustid innan återstart kan genomföras. Startautomatiken bestämmer själv tiden.

Viktigt

Kylskåpet är testat och godkänt för installation i våtutrymmen med kapslingsklass IP 45 (fyran står för damm och femman för fukt).

All elektrisk inkoppling är fuktsäkrad. Ingrepp i det elektriska systemet får ej göras.

Kontakta MJK för information.

Skrotning

När den uttjänta kylan ska skrotas, måste det ske på ett miljömässigt korrekt sätt. Var uppmärksam på vilka lokala regler som gäller och som ska uppfyllas.

Beställningsnummer

Kylskåp HS14861	HS14861
Extra genomföring	HS14861DUBBEL
Benställning	MJKHS14861
Plastdunk, 10 l, 100 mm hals	1034
Plastdunk, 20 l, 60 mm hals	2085