

Collecteurs laiton à sertir équipés DN12 avec vannes



DISTRIBUTION EAU CHAUDE ET FROIDE SANITAIRE, ALIMENTATION RADIATEURS GAMME AQUACOME®

▼ Application



Les collecteurs laiton à sertir équipés avec vannes 1/4 de tour permettent l'alimentation des radiateurs à eau chaude en haute ou basse température, l'alimentation des appareils de climatisation en eau glacée.

Ils sont également destinés au raccordement des appareils sanitaire en eau chaude et froide en DN12.

▼ Description

Ils sont constitués :

- D'un corps appelé "distributeur", une extrémité est en mâle 3/4" et l'autre est bouchée.
- Le corps est équipé en partie supérieure d'une sortie femelle sur laquelle on peut visser un purgeur 3/8" ou un bouchon 3/8" ou un raccord mâle fixe 3/8" à sertir pour une sortie supplémentaire (non fournis).
- De 2, 3, 4, 5, 6 sorties équipées de douilles inox à sertir DN12 pré-montées en usine, Entraxe entre chaque sortie = 55 mm
- Des étriers de fixation en acier permettent de fixer les distributeurs au mur.

Sortie femelle 3/8"



Mâle 3/4"

Sortie à sertir pré-montée DN 12

▼ Caractéristiques Techniques

Les distributeurs supportent les conditions de fonctionnement suivantes :

Caractéristique	Valeur
Température	de 0 à 110°C CI 2 - 6 bars 70°C * CI 4 - 6 bars 60°C * CI 5 - 6 bars 80°C
Pression	6 bars
Fluides véhiculés	eau de circuit de chauffage ou glacée, parfois additionnée d'antigel, d'inhibiteurs de corrosion, etc... eau destinée à la consommation humaine
Diamètre (nominal)	27 mm (nominale)
Longueur (nominale)	2 circuits : 94 mm 3 circuits : 149 mm 4 circuits : 204 mm 5 circuits : 259 mm 6 circuits : 314 mm



▼ Les +Produit



- **Sertissage direct** sur les sorties DN12
- **Douilles inox à sertir DN12 prémontées**
- **Bague plastique de couleur verte** pour repérage visuel du diamètre DN12
- **Entraxe 55 mm** pour faciliter le sertissage
- **Pas de raccords à sertir** DN12 à prévoir
- **Pas de joint d'étanchéité** à mettre aux raccordements des circuits sur le collecteur
- **Les vannes intégrées** permettent d'isoler individuellement chaque circuit en cas d'intervention
- **Gestion des chantiers** simplifiée
- **Gain de temps** sur la mise en œuvre

▼ Traçabilité

Le collecteur porte :

- La marque THERMACOME
- Une marque d'identification du fournisseur sur les bagues inox
- Un numéro de traçabilité du lot sur les bagues

▼ Conditionnement et emballage

Conditionnement en sachet individuel avec étiquette d'identification. Les distributeurs sont également disponibles en carton.

▼ Références THERMACOME

Code article	Désignation	Quantité/carton
524522	Distributeur à sertir avec vannes DN 12x1,1 - 2c	30 pièces
524523	Distributeur à sertir avec vannes DN 12x1,1 - 3c	20 pièces
524524	Distributeur à sertir avec vannes DN 12x1,1 - 4c	15 pièces
524525	Distributeur à sertir avec vannes DN 12x1,1 - 5c	12 pièces
524526	Distributeur à sertir avec vannes DN 12x1,1 - 6c	10 pièces
523669-S10	Etrier pour distributeur moulé 3/4"	10 pièces

