

## ACBAMBM400

Amplificateur de boucle magnétique - jusqu'à 400 m<sup>2</sup>



## DESCRIPTION / APPLICATIONS

L'ACBAMBM400 est un amplificateur numérique classe D avec 3 entrées mixables, sa protection réarmable automatiquement lui permet une résistance accrue aux courts-circuits. Il est adapté pour les salles de taille moyenne (couverture jusqu'à 400 m<sup>2</sup>) recevant du public et est conforme à la norme EN 60118-4.

La boucle magnétique est un dispositif de sonorisation qui transmet l'information audio grâce à un champ magnétique. Le signal sonore est retransmis par un courant via un conducteur électrique (référence : BIMCABLE). La boucle permet à un malentendant de capter directement des médias audio sur sa prothèse auditive (position T ou MT) ou par l'intermédiaire d'un casque stéthoscopique. (référence : ACBCASQUE)

Il est préconisé de laisser un espace de 1U (44 mm) au-dessus de l'amplificateur ainsi qu'au moins 168 mm entre le fond du rack et l'amplificateur.

### SORTIE FACE AVANT

- 1 sortie jack 3,5mm

### ENTRÉE/SORTIE FACE ARRIÈRE

- 1 entrée prise combo (micro ou ligne)
- 1 entrée Euroblock 3 pôles (micro ou ligne)
- 1 entrée jack 6,35 symétrique
- 2 sorties jack 6,35 symétrique
- 1 entrée prioritaire 100V Euroblock 2 pôles
- 1 sortie Euroblock 2 pôles (état de connexion)
- 1 sortie Speakon (raccordement de la boucle magnétique)

## PROPRIÉTÉ TECHNIQUE


ALIMENTATION	110 - 265V AC 50/60 Hz
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MAX.	225W
COURANT DE BOUCLE MAX .	7 A RMS
TENSION DE BOUCLE MAX.	34 V RMS
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	80 Hz - 6 kHz
RÉSISTANCE DE LA BOUCLE DC	0,5 - 3,0 Ω
COMPOSITION DU BOITIER	Métal
COULEUR	Noir
FORMAT	1U
DIMENSIONS DU PRODUIT (L x l x h)	430 x 290 x 43 mm
POIDS NET	3.72 Kg

### LIVRÉ AVEC :

- Speakon Neutrik NL4FX
- Cordon d'alimentation



Le raccordement se fait en 1- avec 1+ ou 2- avec 2+

Exemple de raccordement :



Speakon Neutrik NL4FX

Début de boucle 1-



Fin de boucle 1+

## PRODUITS ASSOCIÉS



### BIMCABLE

Cable pour boucle magnétique, section 0.75 mm<sup>2</sup> + 7 x 0.25 mm<sup>2</sup>

## PRODUITS ASSOCIÉS




**ACBCASQUE**

Casque stéthoscopique sans fil



**ACBCHARGE**

Station de charge pour ACBCASQUE



**ACBAMBMTEST**

Appareil de mesure pour boucle magnétique

## INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
ACBAMBM400	Amplificateur de boucle magnétique - jusqu'à 400 m <sup>2</sup>