

LVS03205

PrismaSeT G Active - Plastron modulaire découpé - 5M - L600-RAL9003





Principales

| | |
|--|---|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT G PrismaSeT P |
| Type de produit ou équipement | Plastron |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) boîtier |
| Type de plastron | Modulaire Découpe |
| Produit installé | ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9 : fixe C120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton TeSys : fixe GV3 Acti 9 : fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 NA - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle : par maneton TeSys : fixe TeSys U - horizontal installation Acti 9 : fixe C120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation |

| | |
|-----------------------|--|
| Description des pôles | 1 x3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: C120 1 x4P: rail modulaire support: C120 7 x3P: rail modulaire support: GV3 1 x3P: rail modulaire support: iC120 1 x4P: rail modulaire support: iC120 1 x3P: rail modulaire support: NG125 1 x4P: rail modulaire support: NG125 1 x3P: rail modulaire support: NG125 NA 1 x4P: rail modulaire support: NG125 NA 1 x3P: rail modulaire support: NG160 1 x4P: rail modulaire support: NG160 1 x3P: rail modulaire support: NG160 NA 1 x4P: rail modulaire support: NG160 NA 9 x3P: rail modulaire support: TeSys U horizontal installation 1 x3P ou 4P: rail modulaire support: NSXm vertical installation 5 x3P: platine de montage support: NSXm vertical installation 4 x4P: platine de montage support: NSXm vertical installation 4 x3P ou 4P: platine de montage support: NSXm vertical installation |
| Position de montage | Verticale |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|---|
| Description du coffret/armoire | Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm |
| Position du raccordement | Connexion directe |
| Pas de 9 mm | 48 |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 24 |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 5 |
| Normes | CEI 61439-2 CEI 61439-1 |
| Certifications du produit | ASTA |
| Matière | Acier |
| Finition de la surface | Texturé Mat |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Hauteur | 250 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Poids du produit | 0,92 kg |

600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire TeSys GV3 fixe 3P 7 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV3 fixe 3P 7 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys GV3 fixe 3P 7 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 26,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 51,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 920,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 16,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 27,2 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 52,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 9,455 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 270 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 94,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 267,0 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Sans PVC | Oui |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|