





GRAND MODÈLE

Tourner la vis dans la poignée du disjoncteur et ajouter un ou plusieurs cadenas ainsi qu'une étiquette de signalisation.

Référence		Trous mm	Pour leviers mm			
AL-209-L	12	8	76 x 23	105 x 95	66	




LES

1 Mise en place aisée sans outil.



MODÈLE POUR BOÎTIERS MOULÉS

Acier peinture epoxy. Adapté pour les disjoncteurs Schneider de références suivantes : NS80, NSE75/NSE100, NS100/NS160/NS250, NSF150/NSF250, NS400/NS630, NSJ400/NSJ600.

Référence		Trous mm		
AL-204	3	8	37 x 49 x 4*	32

* Fermé.



KIT DE CONSIGNATION POUR DISJONCTEURS

Dotation pour consignation sur disjoncteurs toutes tailles, en application des prescriptions de sécurité de la norme NF C 18-510.

Composition	Référence : KIT-CONSI01D	Quantité
AL-201/C1	Condamneurs petit disjoncteur avec cadenas laiton	3
AL-208-D	Condamneur moyen disjoncteur	3
AL-209-L	Condamneur grand disjoncteur	1
AP-467	Macaron de consignation	10
M-87290	Housse de transport (dim. 20 x 12 x 5 cm)	1



AL-201/C1



AL-209-L



AL-208-D



AP-467



M-87290

 Diamètre  Longueur totale  Nombre de cadenas
 Conditionnement  Masse

