

| | | |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11240700 | DATENBLATT |  |
| Gültig ab: 08.04.2021 | EPIC® H-D 1,6 KONTAKTE GESTANZT ROLLE | |

Beschreibung

- für Einsätze und Module der EPIC® Rechtecksteckverbinder



Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

| | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: JOKR1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB11240700DE Version: 02 | Seite 1 von 2 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|

| | | |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11240700 | DATENBLATT |  |
| Gültig ab: 08.04.2021 | EPIC® H-D 1,6 KONTAKTE GESTANZT ROLLE | |

| Artikelnummer | Artikel | Version | Leiterquerschnitt in mm ² | Oberfläche | Abisolierlänge (mm) | Bemerkung |
|-----------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|
| Kontakte | | | | | | |
| 11240700 | H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LI | Stift | 0,14 - 0,5 | Ag | 3,0 + 0,5 | 1 Rolle (VPE) = 200 Kontakte |
| 11230700 | H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI | Buchse | 0,14 - 0,5 | Ag | 3,0 + 0,5 | 1 Rolle (VPE) = 200 Kontakte |
| 11240400 | H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LI | Stift | 0,14 - 0,5 | Ag | 3,0 + 0,5 | 1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte |
| 11230400 | H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LI | Buchse | 0,14 - 0,5 | Ag | 3,0 + 0,5 | 1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte |
| 11240000 | H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 RE | Stift | 0,14 - 0,5 | Ag | 3,0 + 0,5 | 1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte |
| 11230000 | H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 RE | Buchse | 0,14 - 0,5 | Ag | 3,0 + 0,5 | 1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte |
| 11240500 | H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LI | Stift | 0,14 - 0,5 | Au | 3,0 + 0,5 | 1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte |
| 11230500 | H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LI | Buchse | 0,14 - 0,5 | Au | 3,0 + 0,5 | 1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte |
| 11220700 | H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LI | Stift | 0,5 - 1,5 | Ag | 3,5 + 1 | 1 Rolle (VPE) = 200 Kontakte |
| 11235700 | H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI | Buchse | 0,5 - 1,5 | Ag | 3,0 + 0,5 | 1 Rolle (VPE) = 200 Kontakte |
| 11226000 | H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LI | Stift | 0,5 - 1,5 | Ag | 3,5 + 1 | 1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte |
| 11226500 | H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LI | Buchse | 0,5 - 1,5 | Ag | 3,5 + 1 | 1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte |
| 11220000 | H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RE | Stift | 0,5 - 1,5 | Ag | 3,5 + 1 | 1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte |
| 11235000 | H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 RE | Buchse | 0,5 - 1,5 | Ag | 3,5 + 1 | 1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte |
| 11220100 | H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 RE | Stift | 0,5 - 1,5 | Au | 3,5 + 1 | 1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte |
| 11235200 | H-D BCBG AU 0.5-1.5 2000 RE | Buchse | 0,5 - 1,5 | Au | 3,5 + 1 | 1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte |
| 11223000 | H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI | Stift | 1,5 - 2,5 | Ag | 3,5 + 1 | 1 Rolle (VPE) = 100 Kontakte |
| 11228000 | H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LI | Buchse | 1,5 - 2,5 | Ag | 3,5 + 1 | 1 Rolle (VPE) = 100 Kontakte |
| 11222700 | H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LI | Stift | 1,5 - 2,5 | Ag | 3,5 + 1 | 1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte |
| 11227700 | H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LI | Buchse | 1,5 - 2,5 | Ag | 3,5 + 1 | 1 Rolle (VPE) = 2000 Kontakte |

| | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: JOKR1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB11240700DE Version: 02 | Seite 2 von 2 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|