

LightAdjust instruction

W	lumen out								1	2	3
	Ring		Cross		Half cover		Grid				
	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K			
7,9	647	689	584	621	330	352	206	221	●	●	●
7,3	580	617	523	556	296	315	185	198	●	●	○
6,7	513	546	463	493	262	279	163	175	●	○	●
6,1	447	476	403	429	228	243	142	153	●	○	○
5,1	380	404	343	364	194	206	121	130	○	●	●
4,4	314	334	283	301	160	171	100	107	○	●	○
3,8	249	266	225	239	127	136	79	85	○	○	●
3,0	185	197	167	178	95	101	59	63	○	○	○

**LightAdjust - adjustable light**

Fittings marked with "LightAdjust" are equipped with a setting which makes it possible to set the preferred light level in 8 steps. By delivery the fittings are set on the highest level.

**LightAdjust - justerbart lys**

På armaturer markert med "LightAdjust" fins en innstilling som gir muligheten til å stille ønsket lysnivå. Ved levering er armaturen innstilt på høyeste nivået.

**LightAdjust - justerbart ljus**

På armaturer markerade med LightAdjust finns en inställning som ger möjligheten att ställa önskad ljusnivå. Vid leverans är armaturen inställd på högsta nivå.

**LightAdjust - valontuoton asetus**

"LightAdjust" -merkinnällä varustetut valaisimet on varustettu 8-portaisella DIP-kytkimellä, mikä mahdollistaa valotason asettamisen. Valaisin toimitetaan tehdasaseteltuna suurimmalla valotehoarvolla.