




DIMENSIONS



ACCESSOIRES

FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY

| | |
|-----------|---|
| Nom | HOLLY FANCY SHAPE 2M 38° 3000K MC |
| Référence | A4210011MC |
| Couleur | Cuivre métallique - Autres couleurs, veuillez consulter |
| RAL | Bain électrolytique |
| Catégorie | CUSTOM SYSTEMS |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 210 lm |
| Température de couleur | 3000 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 3 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90 |
| Puissance | 2,1 W |
| Courant | 700 mA |
| Efficacité | 100 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L80B10 > 60.000h |

SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

| | |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse | 92% |
| Angle du faisceau lumineux | 38° |

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

| | |
|---------------------------------|---|
| Driver | Exclu |
| Valeurs de puissance du système | 2,1 W |
| Variation d'intensité | Non Dim / DALI - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique | ◆◆ |

D'AUTRES DONNÉES

| | |
|---------------------------|---|
| Étanchéité | IP20 |
| Contrôle sans fil | Veuillez consulter |
| Longueur du tendeur | Max. 2 m |
| Tendeur à réglage rapide | Oui |
| Poids | 335 g |
| Poids avec emballage | 458 g |
| Dimensions de l'emballage | 385 x 103 x 78 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène |



Holly est un luminaire de suspension pour des fonctions d'éclairage d'accent. Fancy Shape est un système qui permet à l'architecte de configurer et de répartir les luminaires dans l'espace en toute liberté, en dessinant des lignes et des compositions à partir d'un point d'éclairage unique à travers une base de surface.

DIAGRAMME POLAIRE






DIAGRAMME CONIQUE





FANCY SHAPE BASE


MANDATORY FOR INSTALLATION




| FANCY SHAPE BASES | n° Lamps | ON/OFF | A417-03-11 | WT | NT |
|------------------------------|----------|--------|------------|----|----|
| FANCY SHAPE BASE 2 700 mA | 1 to 2 | ON/OFF | A417-03-11 | WT | NT |
| | | DALI | A417-03-12 | WT | NT |
| 2 Equidistant Fixing Points | | | | | |
| FANCY SHAPE BASE 6 700 mA | 3 to 6 | ON/OFF | A417-03-21 | WT | NT |
| | | DALI | A417-03-22 | WT | NT |
| 6 Equidistant Fixing Points | | | | | |
| FANCY SHAPE BASE 12 700 mA | 7 to 12 | ON/OFF | A417-03-31 | WT | NT |
| | | DALI | A417-03-32 | WT | NT |
| 12 Equidistant Fixing Points | | | | | |




220
240 V~ | | INCL



Fancy Shape BASE
2 LAMPS



Fancy Shape BASE
6 LAMPS



Fancy Shape BASE
12 LAMPS



NT



WT

ATTENTION

- Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.
- Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.
- Luminaire Cable: Black in all finishes.







| | PRODUCT |
|-----------|--------------------|
| Model | Cord Accessory |
| Reference | 02230000N |
| Colour | N ■ RAL9005 |
| Category | Accessories |

Included 1 unit x lamp


DIMENSIONAL DRAWING





| | PRODUCT |
|-----------|--------------------------|
| Model | Cord Accessory One Plane |
| Reference | 02240000N |
| Colour | N ■ RAL9005 |
| Category | Accessories |

DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

