




## FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT89  
Numéro de version : V2  
Date de mise à jour : 28/02/2019

### Femelle fixe à sertir en laiton pour système multicouches ALPEX-DUO

#### REFERENCES

- MCRF216
- MCRF220
- MCRF420
- MCRF426
- MCRF1026
- MCRF1032
- MCRF1040
- MCRF1440
- MCRF1250
- MCRF2063



#### DESCRIPTION

Raccords à sertir de type radial pour tubes multicouches Alplex Duo XS et Turatec.  
Dimensions du tube : 16 x 2,0 – 20 x 2,0 – 26 x 3,0 – 32 x 3,0 – 40 x 3,5 – 50 x 4,0 – 63 x 4,5. Corps en laiton.

#### CHAMPS D'APPLICATION

- **Classe 2** : 10 bars – Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20° / 10 bars)
- **Classe 4** : 10 bars – Radiateurs basse température, chauffage par le sol
- **Classe 5** : 6 bars – Radiateurs haute température
- **Classe « Eau glacée »** : 10 bars

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Corps en laiton = CC770S  
Douille = X5CrNi18-10 acier inoxydable  
Joint torique = EPDM  
Force minimale de sertissage = 32kN

#### NORMES / CERTIFICATIONS

Titulaire NF545 : 81329  
Titulaire NF545 : 81330





## FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT89  
Numéro de version : V2  
Date de mise à jour : 28/02/2019

### Femelle fixe à sertir en laiton pour système multicouches ALPEX-DUO

#### MISE EN OEUVRE

Le raccord est composé de :

- un corps constitué d'un insert avec joint torique en EPDM destiné à recevoir le tube et d'une extrémité permettant le raccordement au réseau ou à un autre tube,
- d'une bague de fixation de la douille à sertir sur le corps permettant de vérifier que le tube est correctement emboîté
- d'une douille à sertir venant comprimer le tube sur l'insert par déformation mécanique

L'assemblage des tubes doit impérativement être réalisé avec les outillages préconisés (PINPFL, PINMR et PINK2) et dans l'ordre suivant :

- o Couper le tube avec un coupe-tube
- o Ebavurer et calibrer le tube
- o Insérer le tube dans le raccord jusqu'à la butée
- o Placer l'ensemble à sertir dans la tête de l'outil et refermer la tête
- o Déclencher le serrage, et actionner le bouton pour libérer l'ensemble sert

Compatibilité des types d'empreinte par diamètre									
Type	∅	16 x 2	20 x 2	26 x 3	32 x 3	40 x 3,5	50 x 4	63 x 4,5	75 x 5
<b>F</b>		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
<b>TH</b>		oui	oui	oui	oui	non	non	non	non
<b>B</b>		oui	oui	oui	oui	non	non	non	non

REF	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)
MCRF216	44	8	1/2"	16
MCRF220	47	8	1/2"	20
MCRF420	50	9	3/4"	20
MCRF426	55	9	3/4"	26
MCRF1026	58	10	1"	26
MCRF1032	73	10	1"	32
MCRF1040	70	9	1"	40
MCRF1440	72	9	1"1/4	40
MCRF1250	80	9	1"1/2	50
MCRF2063	85	9	2"	63

#### PLANS

