



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma (Prisma G) boîtier Prisma (Prisma P) unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Fupact : fixe INF63 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation Fupact : fixe INF63 - contrôle : poignée rotative prolongée - horizontal installation Fupact : fixe INF100...160 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation Fupact : fixe INF100...160 - contrôle : poignée rotative prolongée - horizontal installation
Description des pôles	3 x3P: platine de montage support: INF63 vertical installation 2 x4P: platine de montage support: INF63 vertical installation 2 x3P: platine de montage support: INF100...160 vertical installation 2 x4P: platine de montage support: INF100...160 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: INF63 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INF63 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: INF100...160 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INF100...160 horizontal installation
Position de montage	Verticale Horizontale

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	250 mm
Largeur	500 mm

Poids du produit	1,04 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>600 mm Prisma G armoire Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>600 mm Prisma G coffret Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>600 mm Prisma G armoire Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>600 mm Prisma G coffret Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>600 mm Prisma G armoire Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 3 direct 5</p> <p>600 mm Prisma G coffret Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 3 direct 5</p> <p>600 mm Prisma G armoire Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5</p> <p>600 mm Prisma G coffret Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5</p> <p>600 mm Prisma G armoire Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 7</p> <p>600 mm Prisma G coffret Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 7</p> <p>600 mm Prisma G armoire Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 7</p> <p>600 mm Prisma G coffret Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 7</p> <p>600 mm 400 mm Prisma G armoire Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 7</p> <p>600 mm 400 mm Prisma G coffret Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 7</p> <p>600 mm Prisma G armoire Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 7</p> <p>600 mm Prisma G coffret Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 7</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5</p>

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	26 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,04 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	27 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Poids de l'emballage 2	10,7 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	30
Hauteur de l'emballage 3	31 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	44 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------