



Coffrets Atlantic, Atlantic inox, Marina

plaques

Mise en œuvre




Exemple de fixation sur une plaque Lina 12,5 :
 - d'un transformateur avec les vis réf. 0 347 45
 - d'un rail
 - d'une goulotte Lina 25 (p. 466)


Dimensions

Plaques pleines, Lina 12,5 et perforées Lina 25


Pleines



Détails
Lina 12,5




Détails
Perforées Lina 25




Dim. des coffrets Haut. x Larg. (mm)	Dim. des plaques				Surface utile équipements (dm²)	Fixation des plaques	
	Pleines / Lina 12,5 / Lina 25		"Système téléquick"			F (mm)	E (mm)
	G (mm)	H (mm)	G (mm)	H (mm)			
300 x 200	256	156	-	-	4,2	225	125
300 x 220	275	192	-	-	5,3	263	163
300 x 300	256	256	-	-	6,2	225	225
300 x 400 ⁽¹⁾	256	356	-	-	8,2	225	325
400 x 300 ⁽¹⁾	356	256	350	250	8,2	325	225
400 x 400	356	356	-	-	11,7	325	325
400 x 600 ⁽¹⁾	356	556	-	-	18,7	325	525
500 x 400	456	356	450	350	15,2	425	325
500 x 500	456	456	-	-	19,2	425	425
600 x 400 ⁽¹⁾	556	356	550	350	18,7	525	325
600 x 600	556	556	-	-	29,7	525	525
600 x 800 ⁽¹⁾	556	756	-	-	40,7	525	725
600 x 1000 ⁽¹⁾	556	956	-	-	51,7	525	925
700 x 500	656	456	650	450	28,7	625	425
800 x 600 ⁽¹⁾	756	556	750	550	40,7	725	525
800 x 800	756	756	-	-	55,7	725	725
800 x 1000 ⁽¹⁾	756	956	-	-	71,7	725	925
1000 x 600 ⁽¹⁾	956	556	-	-	51,7	925	525
1000 x 800 ⁽¹⁾	956	756	950	750	70,7	925	725
1000 x 1000	956	956	-	-	89,7	925	925
1000 x 1200 ⁽¹⁾	956	1156	-	-	108,7	925	1125
1200 x 800	1156	756	-	-	85,7	1125	725
1200 x 1000 ⁽¹⁾	1156	956	-	-	108,7	1125	925
1200 x 1200	1156	1156	-	-	131,7	1125	1125
1400 x 800	1356	756	-	-	100,7	1325	725
1400 x 1000	1356	956	-	-	127,7	1325	925

Réf. 0 319 78



Mise en œuvre
Réf. 0 319 78



1 : A utiliser en montage horizontal (coffrets dont les dimensions sont inversées) ou vertical