




## DIMENSIONS



Nom	STRAM SURFACE 3 4000K NT
Référence	A2460312NT
Couleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	SURFACE

Type	LED
Flux lumineux brut	3075 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	22 W
Courant	700 mA
Efficacité	140 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	63%
Angle du faisceau lumineux	99°

Driver	Inclus - Connecté. Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	24,44 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	□

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Poids	1825 g
Poids avec emballage	2093,8 g
Dimensions de l'emballage	280 x 260 x 115 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

## PRODUIT

STRAM SURFACE 3 4000K NT  
A2460312NT  
Noir Texturé  
9005  
SURFACE

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED  
3075 lm  
4000 K  
MacAdam Step 2  
CRI > 90  
22 W  
700 mA  
140 lm/W  
L80B10 > 60.000h

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

63%  
99°

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté. Connexion rapide  
24,44 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
Non Dim

## D'AUTRES DONNÉES

IP20  
Veillez consulter  
1825 g  
2093,8 g  
280 x 260 x 115 mm  
1  
Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Stram Surface est le downlight de surface qui préserve l'esthétique et l'effet lumineux de Stram, dans des espaces où l'encastrement au plafond n'est pas possible. La distinction du biseau, en combinaison avec une présence sereine et impeccable, dans un luminaire capable d'offrir des flux lumineux importants et une beauté minimaliste et élégante.

DIAGRAMME POLAIRE





DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
$\rho$ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
$\rho$ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
$\rho$ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	21.5	22.7	21.8	23.0	23.2	21.5	22.7	21.8	23.0	23.2
	3H	23.0	24.1	23.3	24.3	24.6	23.0	24.1	23.3	24.3	24.6
	4H	23.4	24.5	23.8	24.8	25.1	23.4	24.5	23.8	24.8	25.1
	6H	23.7	24.7	24.0	25.0	25.3	23.7	24.7	24.0	25.0	25.3
	8H	23.7	24.7	24.1	25.0	25.3	23.7	24.7	24.1	25.0	25.3
	12H	23.7	24.6	24.1	25.0	25.3	23.7	24.6	24.1	25.0	25.3
4H	2H	22.0	23.0	22.3	23.3	23.6	22.0	23.0	22.3	23.3	23.6
	3H	23.6	24.5	24.0	24.9	25.2	23.6	24.5	24.0	24.9	25.2
	4H	24.2	25.0	24.6	25.4	25.7	24.2	25.0	24.6	25.4	25.7
	6H	24.6	25.3	25.0	25.7	26.1	24.6	25.3	25.0	25.7	26.1
	8H	24.7	25.3	25.1	25.7	26.1	24.7	25.3	25.1	25.7	26.1
	12H	24.7	25.3	25.1	25.7	26.1	24.7	25.3	25.1	25.7	26.1
8H	4H	24.4	25.1	24.9	25.5	25.9	24.4	25.1	24.9	25.5	25.9
	6H	24.9	25.4	25.3	25.8	26.3	24.9	25.4	25.3	25.8	26.3
	8H	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4
	12H	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4
12H	4H	24.4	25.0	24.9	25.4	25.9	24.4	25.0	24.9	25.4	25.9
	6H	24.9	25.3	25.4	25.8	26.3	24.9	25.3	25.4	25.8	26.3
	8H	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4
	12H	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H	+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5					
S = 2.0H	+0.6 / -1.0					+0.6 / -1.0					
Standard table	BK04					BK04					
Correction Summand	2.0					2.0					
Corrected Glare Indices referring to 3075lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

