


Répartition IS verticale VX³ IS jusqu'à 2000 A

en armoire XL³ 4000



4 046 00



4 046 23



4 046 59

Tableau de choix p. 398

Réf.	Châssis colonne VX ³ IS xx3
	Jeu de barres en aluminium cuivré étamé Profil spécial pour connexion automatique par pinces Reçoit les bases VX ³ IS pour appareils et les répartiteurs de rangée HX ³ IS Permet la répartition conforme aux IS 223, 233 et 333 en fonction des bases et des répartiteurs installés Livré avec cloisonnements Se monte en armoire XL ³ 4000
	Châssis VX³ IS Châssis constitués d'un montant et de supports isolants pour barres aluminium Réversibles pour installation du jeu de barres principal horizontal en haut ou en bas de l'armoire
prof. armoire (mm) 725 975	
4 046 00 ¹ 4 046 02 ¹	Pour armoire XL ³ 4000 hauteur 2200 mm
0 208 55	Cadres support plastrons Fixe pour armoire largeur 725 mm ou armoire largeur 975 mm sans gaine à câbles interne
0 208 56	Fixe pour armoire largeur 975 mm avec gaine à câbles interne
	Barres aluminium cuivré étamé VX³ IS xx3 Profil avant pour connexion automatique Profil arrière en C pour l'alimentation Équipées de profils isolants IP 2X Hauteur 1800 mm
4 046 04	1250 A
4 046 06	2000 A

Réf.	Bases VX ³ IS pour appareils
	Se fixent sur les montants fonctionnels Alimentation par pinces Connexion et déconnexion automatiques sur le châssis colonne VX ³ IS
	Bases VX³ IS 223 Raccordement amont automatique Raccordement aval par prises avant
3P 4P	
4 046 10 4 046 11	Pour DPX ³ 160 avec ou sans diff
4 046 12 4 046 13	Pour DPX ³ 250 avec ou sans diff
4 046 16 4 046 17	Pour DPX ³ 630 avec ou sans diff
	Bases VX³ IS 233 Raccordement amont automatique Raccordement aval automatique
4 046 20 4 046 21	Pour DPX ³ 160 sans diff
4 046 22 4 046 23	Pour DPX ³ 250 sans diff
4 046 26 4 046 27	Pour DPX ³ 630 sans diff
4 046 31	Pour DPX ³ 160 avec diff
4 046 33	Pour DPX ³ 250 avec diff
4 046 36 4 046 37	Pour DPX ³ 630 avec diff
	Bases VX³ IS 333 Raccordement amont automatique Raccordement aval automatique Embase pour module de raccordement automatique des auxiliaires
4 046 40 4 046 41	Pour DPX ³ 160 sans diff
4 046 42 4 046 43	Pour DPX ³ 250 sans diff
4 046 46 4 046 47	Pour DPX ³ 630 sans diff
4 046 51	Pour DPX ³ 160 avec diff
4 046 53	Pour DPX ³ 250 avec diff
4 046 56 4 046 57	Pour DPX ³ 630 avec diff

Réf.	Équipement pour répartition IS
	Plastrons dédiés IS 223/233 Plastrons à charnières et serrure
4 046 70	Pour DPX ³ 160/250 3P/4P sans accessoire Haut. 200 mm
4 046 71	Pour DPX ³ 630 3P/4P sans accessoire Haut. 300 mm
4 046 72	Pour DPX ³ 160/250 3P/4P avec commande rotative ou motorisée - Haut. 200 mm
4 046 73	Pour DPX ³ 630 3P/4P avec commande rotative ou motorisée Haut. 300 mm
4 046 74	Pour répartiteur de rangée 400 A HX ³ IS Haut. 300 mm
4 046 75	Pour répartiteur de rangée 125 A HX ³ IS Haut. 200 mm
	Plastrons dédiés IS 333
4 046 80	Pour DPX ³ 160/250 3P/4P sans accessoire Haut. 200 mm
4 046 81	Pour DPX ³ 630 3P/4P sans accessoire Haut. 300 mm
4 046 82	Pour DPX ³ 160/250 3P/4P avec commande rotative ou motorisée - Haut. 200 mm
4 046 83	Pour DPX ³ 630 3P/4P avec commande rotative ou motorisée Haut. 300 mm
4 046 76 ²	Plastron pour répartiteur de rangée 400 A HX ³ IS Haut. 300 mm
4 046 77 ²	Plastron pour répartiteur de rangée 125 A HX ³ IS Haut. 200 mm
	Pattes de fixation pour plastrons à vis standard Jeu de 4 pattes (uniquement pour IS 333)
4 046 79	
	Bases universelles (haut. 300 mm)
4 046 65	IS 223
4 046 66	IS 233
4 046 67	IS 333
	Kits de raccordement sur jeu de barres horizontal Barres de liaison préparées pour l'alimentation du châssis colonne VX ³ IS par le jeu de barres principal horizontal haut ou bas Livrés avec caisson de cloisonnement du jeu de barres horizontal
4 046 90	Pour jeu de barres cuivre 4000 A In 1250 A (entraxe 125 mm)
4 046 91	Pour jeu de barres cuivre 4000 A In 2000 A (entraxe 125 mm)
4 046 92	Pour jeu de barres alu 1600 A - In 1250 A (entraxe 75 mm)
4 046 93	Pour jeu de barres alu 3200 A - In 2000 A (entraxe 75 mm)
	Module de raccordement des auxiliaires Pour bases IS 223 et IS 233 (livré avec les bases IS 333)
4 046 59	
	Cloisonnement pour forme
4 046 85	Kit de cloisonnement jeu de barres horizontal en gaine à câbles interne
4 046 86	Kit de cloisonnement jeu de barres horizontal en gaine à câbles externe
4 046 87	Kit de cloisonnement arrière IS 233/333 haut. 200 mm
4 046 88	Kit de cloisonnement arrière IS 233/333 haut. 300 mm
4 046 89	Cloison haut. 300 mm pour réserve

1 : Pour montage en armoire avec gaine à câbles interne, utiliser le montant intermédiaire réf. 0 208 51 avec les traverses réf. 0 205 22/23
2 : Attention, cette unité fonctionnelle répondra à un IS 223