



# MSR GOLD

## MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4

Toutes les lampes finissent par griller un jour, mais si c'est une MSR Gold™ FastFit à culot simple, il suffit de quelques secondes pour la remplacer, grâce à la conception spéciale de son culot et de son support de lampe. Cette lampe offre un faisceau de haute intensité, une lumière blanche d'une grande pureté et un éclairage vraiment performant. Ses broches plaquées or assurent une meilleure protection contre la chaleur et évitent que la lampe grille de façon prématurée. La technologie P3 permet d'utiliser la lampe dans n'importe quelle position et à températures plus élevées. Elle garantit ainsi une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité. De plus, le concept FastFit s'appliquant également aux lampes halogènes Philips, vous pouvez passer d'une technologie de lampe à l'autre rapidement et facilement. Les lampes Philips MSR Gold™ 1200 FastFit peuvent être utilisées dans une plage de puissance comprise entre 800 W et 1400 W.

### Mises en garde et sécurité

- Il est très improbable qu'un bris de lampe ait une quelconque incidence sur votre santé. Si une lampe casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez celui-ci auprès de votre site de gestion des déchets en vue d'un recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	PGJX50
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	2
Flux lumineux	195 500 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	78 lm/W
Coordonnée chromatique X	301

Coordonnée chromatique Y	325
Température de couleur corrélée (nom.)	7200 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	88
Longueur d'arc O (nom.)	9,5 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	2 500 W
Courant lampe (nom.)	19,53 A

## MSR GOLD

### Commandes et gradation


Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

### Données du produit

Nom du produit de la commande	MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4
Nom de produit complet	MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4
Code EOC	871829122131900
Code de commande	22131900


Code 12NC	928106405115
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,150 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718291221319
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291221326

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4	35,5 mm	9,5 mm	73,9 mm	75,9 mm	74,9 mm	153 mm	50 mm

### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4

