



TRACEELAC

LAQUE DE TRAÇAGE BLEUE, SANS SILICONE, SÉCHANT RAPIDEMENT.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Laque de traçage bleue, sans silicone, séchant rapidement.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour tracer des lignes sur des métaux. S'utilise également comme peinture de contact, de retouche et de marquage.

PROPRIÉTÉS

- Séchage rapide
- Sans silicone
- Bleue

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Bien agiter l'aérosol avant emploi.

1. Pulvériser une couche fine et uniforme sur la surface à une distance de 40 cm environ. Laisser sécher 1 minute et puis tracer.
2. Les restes peuvent être éliminés avec Primor.

Taches/résidus: Remove stains with Griffon Primor or degreaser.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Résine dans solution d'éthylméthylcétone
Couleur:	Bleu

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production.

Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.