

# XL<sup>3</sup> 4000 équipements pour montage modulaire XL<sup>3</sup> 4000

Vistop jusqu'à 160 A, DPX<sup>3</sup> 160, 250 et DPX-IS 250 sur rail

équipements pour montage DPX-IS 250, 630, 1600 sur platines



0 206 01



4 210 71



0 208 00



0 209 01



0 208 10



0 209 10

Réf.	Fixation sur rails
	<b>Rails</b> Ensemble composé d'un rail profilé aluminium, et de 2 équerres de fixation à 2 positions Reçoivent les répartiteurs de rangée HX <sup>3</sup> 125 A Permettent la fixation des DPX <sup>3</sup> , Vistop et DPX-IS à l'aide des platines dédiées Se fixent sur les montants fonctionnels dans XL <sup>3</sup> 800 et 4000 Reçoivent le bracelet de guidage de la filerie réf. 4 052 25 (p. 324)
24 modules   36 modules 0 206 01   0 206 51	<b>Adaptateurs pour montage des DPX<sup>3</sup> sur rail</b> Permettent le montage des DPX <sup>3</sup> sur le rail aluminium et sur platine réf. 0 206 11/61 4 210 71 4 210 73 4 210 68 4 210 72 4 210 74 4 210 69
0 262 39	<b>Adaptateur pour montage des DPX-IS 250 sur rail</b> Permet le montage des appareils sur rail aluminium et sur platine réf. 0 206 11/61 Pour DPX-IS 250
4 052 26	<b>Rehausse de rail</b> Destinée à la cohabitation d'appareils modulaires et de DPX <sup>3</sup> 160/250 et DPX-IS 250 montés sur les dispositifs réf. 0 206 01/51 ou sur platine réf. 0 206 11/61 Pour 20 modules

Réf.	Plastrons métal
24 modules   36 modules 0 208 00 <sup>1</sup>   0 209 00 <sup>2</sup> 0 208 01 <sup>1</sup>   0 209 01 <sup>2</sup>	<b>Pour appareils modulaires</b> 1/4 de tour A vis imperdables 
0 208 10 <sup>1</sup>   0 209 10 <sup>2</sup>	<b>Pour Vistop jusqu'à 160 A</b> 1/4 de tour A vis imperdables 
0 208 10 <sup>1</sup>   0 209 10 <sup>2</sup>	<b>Pour DPX<sup>3</sup> et DPX-IS 250</b> 1/4 de tour A vis imperdables 

1 : Permettent la préhension et le plombage  
2 : Charnières réf. 0 209 59 en option

Réf.	Platines pour DPX-IS
	Fixation directe sur montants fonctionnels
24 modules   36 modules 0 206 05   0 206 55 0 206 07   0 206 57 0 211 00   0 211 03 0 211 06   0 211 03	<b>Platines fixes pour appareil en position verticale</b> Pour 1 ou 2 DPX-IS 250 prises avant ou arrière Pour 1 DPX-IS 630 prises avant ou arrière Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX <sup>3</sup> 1600 prises avant Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX <sup>3</sup> 1600 prises arrière
0 206 18   0 206 19	<b>Platines fixes pour appareil en position horizontale</b> Pour 1 DPX-IS 250 prises avant ou arrière Pour 1 DPX-IS 630 prises avant ou arrière
	<b>Plastrons métal</b>
24 modules   36 modules 0 208 10 <sup>2</sup>   0 209 10 <sup>1</sup>	<b>Pour 1 DPX-IS 250 en position verticale</b> 1/4 de tour A vis imperdables 
0 208 06 <sup>2</sup>   0 209 06 <sup>1</sup>	<b>Pour 2 DPX-IS 250 en position verticale</b> 1/4 de tour A vis imperdables 
0 209 18	<b>Pour 1 DPX-IS 250 en position horizontale</b> A vis imperdables 
0 208 07 <sup>2</sup>   0 209 07 <sup>1</sup>	<b>Pour 1 DPX-IS 630 en position verticale</b> Ne permettent pas le montage des cache-bornes réf. 0 262 45 1/4 de tour A vis imperdables 
0 209 19	<b>Pour 1 DPX-IS 630 en position horizontale</b> A vis imperdables 
24 modules 0 211 13 <sup>1</sup>	<b>Pour 1 DPX-IS 1600 en position verticale</b> A vis imperdables 
0 208 36	<b>Pour 1 DPX-IS 1600 en position horizontale</b> A vis imperdables 

1 : Charnières réf. 0 209 59 en option  
2 : Permettent la préhension et le plombage