

Code	Description
<b>Accessoires</b>	
001G0465	Tablier en aluminium peint (modules L = 2 m).
001G02807	Appui fixe pour lisse.
001G02808	Appui mobile pour lisse.
001G02809	Emballage de 20 bandes adhésives réfléchissantes rouges.
001G0468	Support pour l'application sur l'armoire des photocellules DELTA-I et DELTA-SI.
001G04601	Adaptateur pour l'application du feu clignotant de la série Kiaro (support KIAROS nécessaire).



## Guide de choix des ressorts pour lisse 001G0402

MODÈLES	<span style="color: yellow;">●</span> Ressorts 001G02040 Ø 40 mm <span style="color: green;">●</span> Ressorts 001G04060 Ø 50 mm <span style="color: red;">●</span> Ressorts 001G06080 Ø 55 mm			
	GABARIT DE PASSAGE			
DIMENSION DE LA LISSE (m)	1,5 ÷ 2	2 ÷ 2,5	2,5 ÷ 3,5	3,5 ÷ 3,75
Lisse à tablier 001G0465 ou appui mobile 001G02808	●	●	●	●
Lisse à tablier 001G0465 ou appui mobile 001G02808	●	●		

## Guide de choix des ressorts pour lisse 001G0602

MODÈLES	<span style="color: yellow;">●</span> Ressorts 001G02040 Ø 40 mm <span style="color: green;">●</span> Ressorts 001G04060 Ø 50 mm <span style="color: red;">●</span> Ressorts 001G06080 Ø 55 mm				
	GABARIT DE PASSAGE				
DIMENSION DE LA LISSE (m)	2 ÷ 3	3 ÷ 4	4 ÷ 5	5 ÷ 6	6 ÷ 6,5
Lisse à tablier 001G0465 ou appui mobile 001G02808	●	●	●	●	●
Lisse à tablier 001G0465 ou appui mobile 001G02808	●	●	●	●	

## Guide de choix des ressorts pour lisse 001G03750

MODÈLES	<span style="color: yellow;">●</span> Ressorts 001G02040 Ø 40 mm <span style="color: green;">●</span> Ressorts 001G04060 Ø 50 mm <span style="color: red;">●</span> Ressorts 001G06080 Ø 55 mm					
	GABARIT DE PASSAGE					
DIMENSION DE LA LISSE (m)	1,5 ÷ 1,75	1,75 ÷ 2,25	2,25 ÷ 2,75	2,75 ÷ 3,25	3,25 ÷ 3,5	3,5 ÷ 3,75
Lisse avec profilé anti-choc	●	●	●	●	●	●
Lisse avec profilé anti-choc et cordon lumineux 001G28401	●	●	●	●	●	●
Lisse avec tablier 001G0465	●	●	●	●	●	●
Lisse avec cordon lumineux 001G28401 et tablier 001G0465	●	●	●	●	●	●
Lisse avec profilé anti-choc et appui mobile 001G02808	●	●	●	●	●	●
Lisse avec profilé anti-choc, cordon lumineux 001G28401 et appui mobile 001G02808	●	●	●	●	●	●

## Guide de choix des ressorts pour lisse 001G06850

MODÈLES	<span style="color: yellow;">●</span> Ressorts 001G02040 Ø 40 mm <span style="color: green;">●</span> Ressorts 001G04060 Ø 50 mm <span style="color: red;">●</span> Ressorts 001G06080 Ø 55 mm								
	GABARIT DE PASSAGE								
DIMENSION DE LA LISSE (m)	2 ÷ 2,5	2,5 ÷ 3	3 ÷ 3,5	3,5 ÷ 4	4 ÷ 4,5	4,5 ÷ 5	5 ÷ 5,5	5,5 ÷ 6	6 ÷ 6,5
Lisse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lisse avec appui mobile 001G02808	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lisse avec cordon lumineux 001G28401	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lisse avec appui mobile 001G02808 et cordon lumineux 001G28401	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lisse avec tablier 001G0465	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lisse avec tablier 001G0465 et cordon lumineux 001G28401	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## ATTENTION RESPECTER LES LIMITES D'UTILISATION INDIQUÉES

001G0468 Ne peut être utilisé sur les barrières avec lisse à tablier 001G0465 ou appui mobile 001G02808.

001G02808 Pour largeur maximum du passage de 3 m (pour barrières 001G3750 et 001G3751) et jusqu'à 5 m (pour barrières 001G6500 et 001G6501).

001G03756 Renfort à utiliser OBLIGATOIREMENT dans les cas suivants :

- Toujours dans le cas où le cordon lumineux 001G028401 est appliqué sur la lisse
- Pour passages supérieurs à 2,5 m avec appui mobile 001G02808 ou tablier 001G0465
- Pour passages supérieurs à 3 m.

001G02807 Support fixe à utiliser OBLIGATOIREMENT pour des passages supérieurs à 3 m. 001G0465 - 001G02808 À ne pas utiliser ensemble.