

NEW!

TRÉPAN DIAMANT

Nouvelle formulation du segment
Diamant de qualité supérieure
=> trou net et sans éclat

Lumière d'extraction
=> retrait de la carotte facilitée



GUIDE CENTREUR
=> meilleure précision à l'amorçage du trou

Nouvelle géométrie du segment
Segments courts et ondulés
=> moins de vibration et plus rapide

Attachement M16
=> montage possible sur perceuse ou perforateur



CAROTTAGE RAPIDE ET À SEC

Matériaux



- Béton B30
- Parpaing
- Brique pleine
- Brique creuse
- Béton cellulaire
- Grès céram classe 3

Packaging



Ref.431C
Trépan Ø68 + porte trépan SDS-plus L100 + guide centreur + pierre à aviver

Mise en oeuvre



1) Pré-percez au diamètre 8 sur une profondeur suffisante.



2) Montez le guide centreur sur le trépan et placez le dans le trou pré-percé.



3) Démarrez le carottage. Vitesse mini conseillée 1500 tours par minute.



Ref.367-368-433
Porte-Trépan SDS-plus, SDS-plus & Spit, Hexa

Applications



Ref.420
Guide centreur L 120 - 210 mm

Ref.427
Pierre à aviver



Ref.431

Gamme : Ø 68-82 mm - Lt 88 mm

Ref.432

Gamme : Ø 29-35-42-52-65 - Lt 181 mm

DIAGER®

www.diager.com