

PERLA VIDÉO (EX-BIANCA VIDÉO)

Interphones mains libres pour
systèmes X1 et XIP

CAME  BPT



PLUS

- Version adaptée aux porteurs d'appareils auditifs
- Ouvre-porte
- Audio mains libres
- Écran LCD 3,5"
- Deux touches d'activation des fonctions auxiliaires/appeil concierge
- Activation vidéo automatique des postes externes par sélection cyclique
- Touche de réglage du volume de la sonnerie
- Désactivation de la sonnerie avec signal lumineux
- Réglage de la saturation des couleurs et de la luminosité de l'écran
- Jusqu'à 8 appels Intercom
- Touche « Panique » pour la demande d'aide au concierge
- Mélodies programmables en fonction du type d'appel
- Fonction transfert vidéo entre les postes en appel simultané
- Fonction Master/Slave

PEV BI BF (EX-BIANCA VIDÉO) 62100230 (EX- 001CS2BNC0)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	PEV BI BF
Dimensions (mm)	145 x 170 x 31
Alimentation par BUS (V)	15 - 20 DC
Absorption par BUS (mA)	200
Absorption en mode veille (mA)	<1
Température de fonctionnement (°C)	+5 ÷ +40
Degré de protection (IP)	30
Standard vidéo	PAL/NTSC
Afficheur	LCD TFT 3,5"
Couleur	Blanc

ARTICLE - CODE DESCRIPTION

PEV BI BF
62100230

Portier vidéo mains libres avec écran LCD 3,5", 2 touches AUX programmables et coloris blanc. Fonction malentendants pour porteurs d'appareils auditifs.

Moniteur mural avec écran LCD couleur 3,5". Sur le côté gauche se trouvent les touches de réglage de la sonnerie, de réglage de la saturation des couleurs et de la luminosité, et sur le côté droit les touches permettant d'effectuer jusqu'à 8 appels intercom ainsi que la touche « Panique » pour la demande d'aide au concierge. Les touches principales pour l'ouverture de la porte et l'activation de la communication sont bien visibles et rétro-éclairées tandis que la bague centrale permet de gérer 2 commandes auxiliaires, l'activation vidéo automatique des postes externes et la désactivation de la sonnerie (avec LED de signalisation de la désactivation). Doté de la fonction Master/Slave et de la fonction de transfert vidéo entre postes en appel simultané. Il intègre un système à induction en audiofréquence pour appareils auditifs en position « T ». Fourni avec un étrier pour la pose en applique murale sur boîtier 503 (horizontal ou vertical) et sur boîtier rond Ø 60 mm.

Compatible avec les systèmes X1 et XIP.

