

FICHE PRODUIT

SP RING D100 BK

SPOT RING | Anneaux de rénovation pour réduire la découpe existante dans les plafonds encastrés

Zones d'application

- Rénovation des découpes existantes dans les faux-plafonds



Avantages du produit

- Rénovation : remplacement des anciens luminaires encastrés par des LEDVANCE SPOT FIX ou ADJ dans la dernière technologie LED
- Normaliser : Réduire les découpes existantes à une découpe standard de 68 mm
- Polyvalent : Anneaux de rénovation pour des découpe de Ø68 - Ø90 ou Ø68 - Ø115 ou Ø115 - Ø160 mm

Caractéristiques du produit


- Matériau : acier embouti
- Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm
- Ressorts protégés par coussinet en silicone



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	100 mm
Hauteur	4 mm
Poids du produit	50,00 g



SP RING D100




Matériau & couleurs


Couleur du produit	Noir
Matériau de corps	Acier

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Montage	Encastré
Emplacement montage	Plafond
Diamètre d'encastrement	68...90 mm

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Document name
 User instruction	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
 User instruction	UI SP DK FIX P
 User instruction	UI SP AIR FIX P

Textes pour appels d'offres	Document name
 Offres	SPOT RING D100 BK-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854136542	SAC 1	180 mm x 160 mm x 1 mm	51.00 g	0.03 dm ³
4099854136559	Carton de regroupement 20	114 mm x 114 mm x 72 mm	1065.00 g	0.94 dm ³
4099854136566	Carton de regroupement 240	355 mm x 240 mm x 164 mm	13084.00 g	13.97 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.