


BOITIER D'APPAREILLAGE BLUE BOX

DESIGNATION :	Boîtier Blue Box - Version "Appareillage"
LES + PRODUITS :	Boîtier robuste. Pattes de fixation plastique situées au niveau des vis d'appareillage pour un meilleur maintien. Entrée des conduits perpendiculaire à l'axe des vis, les entrées sont verticales par rapport à l'alignement des vis d'appareillage. Entrées en prédécoupes ouvrables en une seule opération.
MATIERE :	Polypropylène
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	850°C Essai n°106384-610838
COLLERETTE D'APPUI :	Large
UTILISATION :	Montage dans des cloisons de 10 à 23 mm
COULEUR :	Bleu
NORMALISATION :	Conforme EN 60670-1:2005 & EN 60695-2-11
CERTIFICATION :	NF n°610975



Réf. BLM	Désignation	Ø de perçage	Profondeur	Nombre d'entrées	Cond. Carton	Cond. Palette
610 40 9	Boîtier Blue Box D.67 prof.40 mm	67	40	4	50	3600
600 50 9	Boîtier Blue Box D.67 prof.50 mm	67	50	4	50	3200
600 55 9	Boîtier Blue Box D.67 prof.55 mm	67	55	4	50	2400
620 71 9	Btier Blue Box Double Entraxe 71mm	67	40	8	50	1800
630 71 9	Btier Blue Box Triple Entraxe 71mm	67	40	10	50	1500
610 86 9	Boîtier Blue Box 32 Amp.	86	40	4	25	1750
693 40 9	Lot de 3000 Blue Box D.67 P.40mm	67	40	4	-	3000
613 40 9	Lot 300 Blue Box + 1 scie-cloche	67	40	4	300	3600
690 64 0	Cache de protection Blue Box			-	50	-

Cotes en mm