

Pugmills

Velg din eltekvern

NIDEC- SHIMPO har en rekke eltekverner som kan dekke alle dine behov. Hvilken eltekvern modell er riktig for meg?



NRA-04/04S



NVA-04S



NVS-07

NRA-04/04S	NVA-04/04S	NVS-07
☒ Rustfritt stål	☒ Rustfritt stål	☒ Rustfritt stål
☒ Aluminium	☒ Aluminium	☐ Aluminium
☒ Dobbel skrue	☒ Dobbel skrue	☐ Dobbel Auger
☐ Enkel skrue	☐ Enkel skrue	☒ Enkel augur
☐ Vakuum	☒ Vakuum	☒ Vakuum
☒ Ikke-vakuum	☐ Ikke-Vakuum	☐ Ikke-Vakuum

Pugmills

Her er noen viktige Eltekvern -funksjoner som kan hjelpe deg med beslutningen.

Rustfritt stål mot aluminium:

Rustfritt stål er bedre på lang sikt, best for daglige porselensbrukere

Aluminium er bra for brukere av steintøy

Dobbel skrue mot enkelt skrue:

Doble materskruer øker kileevnen når du elter lærhard leire med mykere leire (rører sammen leiren)

Doble materskruer trekker leiren gjennom kammeret, og lindrer behovet for å skyve håndtaket ned for å flytte leire gjennom trekten og inn i kammeret

Enkelmatere er ment å skyve leire gjennom kammeret

Vakuum mot ikke-vakuum:

Vakuum eltekverner har en vakuum kammer som sitter på eltekvernen og fjerner derfor 100 % av luften i leiren

Ikke-vakuum eltekverner kan fjerne enten noe eller mesteparten av luften i leire, avhengig av størrelsen på kammeret kontra størrelsen på dysen der ekstruderingen skjer.

Eltekvern mot eltekvern /mikser:

Eltekverner er for gjenvinning av leire når leiren er i en bestemt konsistens

Eltekverner /mikserer kan blande våt, tørr og lær hard leire for å gjenvinne denne