

PROLINE[®]

Plinth Base Stacking Kit Plinth Unterseite, die Installationssatz Stapelt Base De Plinth Empilant Le Kit Base De Plinth Que apila El Kit

Hoffman Enclosures Inc.
2100 Hoffman Way
Anoka, MN 55303-1745
(763) 422-2211 Tel
www.hoffmanonline.com

Pentair Electronic Packaging
170 Commerce Drive
Warwick, RI 02886
(401) 732-3770
www.pentair-ep.com

Canada
Hoffman-Schroff
111 Grangeway Avenue, Suite 504
Scarborough, Ontario M1H 3E9
(416) 289-2770 Fax (416) 289-2883
1-800-668-2500 (Canada only)

Germany
Schroff GmbH
Langenalber Str. 96-100
75334 Straubenhardt
49 (07082) 794-0 Fax 49 (07082) 794-200
www.schroff.de

Great Britain
Schroff UK Ltd.
Maylands Avenue
Hemel Hempstead, Herts HP2 7DE
44 (01442) 240471 Fax 44 (01442) 213508
www.schroff.co.uk

Sweden
Schroff Scandinavia AB
Box 2003
12821 Skarpnäck
46 08683 61 00 Fax 46 08683 61 99
www.schroff.se

France
Schroff Sas
Z.I., 4 rue du Marais
67660 Betschdorf
33 03 88 90 64 90 Fax 33 03 88 90 64 88
www.schroff.fr


Italy
Schroff srl
Viale Milano, 119
21013 Gallarate (Varese)
39 0331 79 40 03 Fax 39 0331 79 34 50

Singapore
Hoffman-Schroff Pte. Ltd.
#01-68/71 German Centre
25 International Business Park
Singapore 609916
65 5 62-78 90 Fax 65 5 62-78 99


Japan
Schroff K.K.
Nisso No. 13 Bldg. 4F
2-5-1 Shiinokohama
Kohoku-Ku, Yokohama shi
Kanagawa 222-0033
81 (045) 476-02 81 Fax 81 (045) 476-02 89

Finland
Schroff Scandinavia AB
Peräsimentie 8
03100 Nummela
358 09 222 68 00 Fax 358 09 222 38 86

Norway
Schroff Scandinavia AB
Bjoernerudveien 24
1266 Oslo
47 022 76 33 60 Fax 47 022 76 33 69




100mm to 100mm




100 MM Plinth Base
100 MM Plinth Unterseite
100 MM Base De Plinth
100 MM Base De Plinth

100 MM Plinth Base
100 MM Plinth Unterseite
100 MM Base De Plinth
100 MM Base De Plinth




200mm to 100mm




200 MM Plinth Base
200 MM Plinth Unterseite
200 MM Base De Plinth
200 MM Base De Plinth

100 MM Plinth Base
100 MM Plinth Unterseite
100 MM Base De Plinth
100 MM Base De Plinth




100mm to 200mm




100 MM Plinth Base
100 MM Plinth Unterseite
100 MM Base De Plinth
100 MM Base De Plinth

200 MM Plinth Base
200 MM Plinth Unterseite
200 MM Base De Plinth
200 MM Base De Plinth




200mm to 200mm



200 MM Plinth Base
200 MM Plinth Unterseite
200 MM Base De Plinth
200 MM Base De Plinth

200 MM Plinth Base
200 MM Plinth Unterseite
200 MM Base De Plinth
200 MM Base De Plinth



Double Bay Enclosures

If the bottom-front or the back cover has excess flex in and out, use reference Detail A. Drill a .25 inch (6.5mm) diameter hole in flanges as shown and install a 10-32x.5 (M5x.02) screw with nut (customer supplied).

Deutsch

Doppelte Bucht-Einschließungen

Wenn die Unterseite-vordere oder rückseitige Abdeckung überschüssiges Flex innen und heraus hat, benutzen Sie Bezugsdetail A. Bohren Sie eine Durchmesserbohrung des 25 Zoll (6.5mm) in den Flanschen, wie gezeigt und bringen Sie eine Schraube 10-32x.5 (M5x.02 an) mit Nuß (der Kunde geliefert).

Français


Doubles Clôtures De Compartiment




Si la couverture fond-avant ou arrière a le câble excessif dedans et dehors, employez le détail A de référence. Forez un trou de diamètre de pouce de 25 (6.5mm) dans les brides comme montré et installez une vis 10-32x.5 (M5x.02) avec l'écrou (client fourni).

Español

Recintos Dobles De la Bahía

Si la cubierta fondo-delantera o trasera tiene exceso de flexión adentro y hacia fuera, utilice el detalle A de la referencia. Perfore un agujero del diámetro de la pulgada del 25 (6.5m m) en rebordes según lo demostrado e instale un tornillo 10-32x.5 (M5x.02) con la tuerca (cliente provisto).



1	M12x35mm	2	M12
	(4x)		(4x)
3	M12	4	M12
	(4x)		(4x)

NOTE: Bases may be stacked in any arrangement you so desire with vented and/or solid bases.
DO NOT exceed 400mm total stacking height.

ANMERKUNG: Unterseiten können in jeder möglicher Anordnung gestapelt werden Sie also Wunsch mit den gelüfteten und/oder festen Unterseiten.
Übersteigen Sie NICHT 400mm Gesamtstapelhöhe.

NOTE: Des bases peuvent être empilées dans n'importe quel arrangement vous ainsi désir avec les bases exhalées et/ou pleines.
N'excédez pas la taille d'empilement de total de 400mm.

NOTA: Las bases se pueden apilar en cualquier arreglo usted así que deseo con las bases expresadas y/o sólidas.
No exceda la altura que apila del total de 400mm.