





FRONT VIEW



TOP VIEW



NOTES: Please confirm measurements on actual product to ensure proper identification. Bathtub to be installed on the floor supported by levelling feet. Adjust if required to level the bathtub for adequate drainage. Refer to installation instructions for additional information.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary $\pm 1/4"$ (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.


CF1029 One Piece Freestanding Soaker

Size: 67 1/4" x 31" x 23 3/4"
1708 mm x 787 mm x 603 mm

PRODUCT FEATURES & BENEFITS

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- Includes integral white powder coated pop up drain and slotted overflow
- Includes a steel frame with levelling feet

END VIEW



GENERAL SPECIFICATIONS

Average Weight	102 lb	46 kg
Bathing Well at bottom	22"x 46 1/2"	560 x 1181 mm
Capacity Drain to Overflow	63 gall.	286 litres
Water Depth Drain to Overflow	15 3/4"	400 mm
Drain Opening (dia.)	2"	51 mm
Overflow Opening	4" x 1/4"	102 x 6 mm
Drain to Floor Clearance	4"	102 mm

Compliance Certifications - Meets or Exceeds the following Specifications:

- CSA B45.5-17/IAPMO Z124-2017






CF1029 Baaignoire de détente autoportante

Taille: 67 ¼ po x 31 po x 23 ¾ po
1708 mm x 787 mm x 603 mm


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Comprend bonde de vidange intégrée laquée blanc et trop-plein à fente
- Contient un cadre en acier avec pieds niveleurs


VUE DE DEVANT



VUE DU DESSUS



VUE EN BOUT



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen	102 lb	46 kg
Partie baignoire au bas	22 po x 46 ½ po	560 mm x 1181 mm
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein	63 gall.	286 litres
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein	15 ¾ po	400 mm
Diamètre du drain	2 po	51 mm
Ouverture du trop-plein	4 x ¼ po	102 x 6 mm
Dégagement du drain au plancher	4 po	102 mm

NOTES: S'il vous plaît confirmer les dimensions actuels de votre produit pour garantir une identification correct. La baignoire doit être installée sur le plancher soutenue par les pieds niveleurs. Ajuster si requis pour que la baignoire soit à niveau et obtenir un drainage approprié. Consulter les directives d'installations pour obtenir plus de renseignements.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± ¼ po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2.3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CSA B45.5-17 / IAPMO Z124-2017

